

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

High Gain, Premier Laser Diode Detector



Premier Laser Diode Detector

Stock **#58-764** 2 In Stock

-

1

+

€114⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€114,00 prix unitaire
Qté 10+	€109,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

High Gain

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

15.00

54.50	Longueur (mm):
50.00	Poids (g):
Anodized Aluminum	Construction:

Propriétés optiques

10.00	Rejection Lumineuse Relative (dB):
-------	------------------------------------

Electrical

>60	Rapport S/N AC & DC pour 1mW d'Entrée (dB):
>100	Réponse de Fréquence de Sortie AC (kHz):

10.00	Sensibilité de Sortie AC @ 650nm (V/mW):
<20	Courant (mA):

5 - 10 DC	Tension (V):
-----------	--------------

Connectivité matérielle & interfaçage

4 pin JST	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-099 Europe: Not Available Japan: #59-099 Korea: Not Available China: #59-099	Alimentation d'Énergie:

4 input/output leads	Fils / Connexions Électriques:
----------------------	--------------------------------

Environnement & durabilité

-10 to +70	Température d'Utilisation (°C):
90% RH	Humidité d'Utilisation:
-40 to +85	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Conçus pour être utilisé avec les [Diodes Laser Premier](#)
 - Grand angle d'acceptation
 - Idéaux pour la détection de particules et la densitométrie
- Conçu pour être utilisé avec le module diode laser ci-dessus, ces détecteurs ont un large angle d'acceptation de 160 degrés et d'un système d'amplification, le rendant très polyvalent pour des applications internes et externes. Détection de particule et densitométrie sont quelques utilisations possibles avec un tel détecteur. La monture optionnelle se compose d'un clavier avec une série de trous filetés pour une intégration à tout angle. Vous pouvez également retirer une partie du bâti ou un M12 s'y trouve pour le montage.