

Spot Lumineux Cylindrique, Puissance de Sortie Élevée, HLV3-22BL-4C

See More by [CCS](#)



Stock **#21-867**

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

-

1

+

€502^{,95}

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€502,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit	
HLV3-22BL-4C	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:

CCS	Fabricant:
Spot Light	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
Outer diameter 22 mm, Tip diameter 8 mm, Total length 61 mm	Dimensions (mm):
39	Poids (g):
6	Zone Active (mm):
Propriétés optiques	
Blue	Couleur:
465.00	Longueur d'Onde (nm):
Electrical	
3.8	Consommation de Puissance (W):
1000mA	Courant d'Entrée Maximum:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Idéaux pour les applications d'alignement et de mesure
- Options de boîtier en L et cylindrique
- Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm

Les Spots Lumineux LED de CCS fournissent une sortie de haute intensité et un éclairage ponctuel uniforme dans un boîtier léger et compact. Disponible en deux configurations, le type L oriente la LED à angle droit pour économiser l'espace horizontal dans les applications compactes, tandis que le type cylindrique offre une intensité de sortie plus élevée dans un boîtier plus long. Les deux options de boîtier sont disponibles avec des sorties rouge, blanche, bleue, verte et IR. Les Spots Lumineux LED de CCS sont idéaux pour l'alignement des écrans LCD ou des cartes de circuits imprimés, les applications de mesure des dimensions, ou comme source de lumière pour l'éclairage ponctuel. Les configurations à embout de 8 mm de diamètre s'intègrent directement aux [Objectifs Télécentriques CompactTL™ TECHSPEC®](#).