

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif M16 Green Series f/2,1, distance focale 25 mm



25mm Focal Length, #54-855

Stock **#54-855** 20+ In Stock

-

1

+

€87⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€87,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Green Series	Product Family:
M12 Imaging Lens	Type:
No	Filtre IR:
Standard Lens	Imaging Lens Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Fixed	Option Iris:
24.20	Longueur (mm):
18	Diamètre Max. (mm):
18	Diamètre Externe (mm):
13	Poids (g):

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	
34.8mm - 14.7°	
Champs de Vision, Format de Capteur max.:	
Horizontal: 34.9mm - 14.7°	
Vertical: 26mm - 11°	
Diagonal: 43.9mm - 18.5°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	
34.8mm - 14.7°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":	
31.5mm - 13.3°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":	
26.0mm - 11.0°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":	
19.4mm - 8.2°	
Résolution:	
115 lp/mm @ 20% Contrast	
Cercle Image Max. (mm):	
8.00	
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:	
0.0429	
Nombre d'Éléments (Groupes):	
4(4)	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
400 - 700	
Distance Focale FL (mm):	
25.00	
Distance de Travail (mm):	
150 - ∞	
Ouverture (f/#):	
f/2.1	
Distorsion (%):	
-1.69 @Full Field	
Distance Focale Arrière BFL (mm):	
12.6 - 11.9	
Spécification du Traitement:	
M4 MgF ₂ @ 580nm	
Position de la Pupille d'Entrée (mm):	
4.43	
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):	
8.73	
Plan Principal de l'Espace Image (mm):	
-12.83	
Distorsion maximum (%):	
-1.69	
Position de la Pupille de Sortie (mm):	
-18.02	
Lens Wavelength Range:	
VIS	

Capteur

Taille maximale du capteur:	
1/2"	
Pixel Size (µm):	
8.30	

Filetage & montage

Filetage Filtre:	
N/A	
Filetage:	
M16 x0.5	

M16 x0.5	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Objectif de monture S pour capteurs jusqu'à 1/2"
- Capteurs jusqu'à 0,4 mégapixels, taille de pixel de 8,3 µm
- Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail et conjugaison finie
- Distances focales de 6 mm à 25 mm


Les Objectifs M12 Green Series TECHSPEC® conçus pour une utilisation avec caméras compactes et intégrées, fournissent une excellente qualité d'image dans un boîtier petit et polyvalent. Optimisés pour couvrir des formats de capteur de 1/3" et 1/2" et ne pesant que quelques grammes, ces objectifs de vision industrielle répondent aux demandes les plus exigeantes l'espaces restreints. Chaque objectif est fileté M12 x 0,5, à part l'option distance focale 25 mm (#54-855). Les Objectifs M12 Green Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications à larges angles et mise au point proche, l'inspection de grandes zones et pour l'industrie automobile, criminologique, pharmaceutique et alimentaire. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une [Demande de Fichier optique](#).

Remarque : [Accessoires M12 TECHSPEC®](#) compatibles disponibles.


Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

- [Objectifs M12 Blue Series](#) : conception haute résolution conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
- [Objectifs Robustes M12 Blue Series](#) : version à **stabilité renforcée** de nos Objectifs M12 Blue Series, disposent des mêmes optiques.
- Objectifs M12 Green Series : conception conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
- [Objectifs M12 Red Series](#) : conception conjuguée-infinie, optimisés pour une performance haute résolution jusqu'à l'infini
- [Objectifs M12 Série HEO](#) : optiques pour environnements difficiles (Harsh Environments Optics, HEO), version hermétique de nos Objectifs M12 Red Series.
- [Objectifs M12 à Lentille Liquide](#) : lentille liquide intégrée pour un focus électronique rapide


Informations techniques




#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Distortion Plot




#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Relative Illumination Plot



#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.1



#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.1

Focal Length	A	B	C**	D	Mounting Thread
6.00	14.0	11.70	4.0 - 3.9	3.5	M12 x0.5
8.00	14.0	20.40	8.9 - 8.7	6.0	M12 x0.5
12.00	16.0	19.50	7.1 - 6.75	6.0	M12 x0.5
25.00	18.0	24.40	12.6 - 11.9	9.0	M16 x0.5



**Minor adjustment required to match WD limits.