

Adaptateur RMS Femelle à M32 x 0,75 Mâle



Female RMS to Male M32 x 0.75 Adapter

Stock **#72-237** 5 In Stock

-

1

+

€114⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€114,00 prix unitaire
Qté 5+	€100,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Objective Thread Adapter	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
Black Anodized Aluminum	Construction:
13.50	Longueur (mm):

Filetage & montage

RMS (Female)	Monture:
M32 x0.75 (Male)	Filetage:

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

- Optiques adaptatives à transmission pour la correction du front d'onde
- Traitement AR pour le spectre visible pour une transmission >97%
- Idéales pour corriger l'aberration dans les applications de microscopie

Les Lentilles Déformables de Dynamic Optics sont des optiques adaptatives à transmission conçues pour s'intégrer facilement dans tout système optique afin de corriger les aberrations optiques. Ces lentilles sont conçues avec une ouverture utile de 10, 16 ou 25 mm pour couvrir les tailles de pupilles courantes et un filetage de monture M32 x0,75, qui peut être adapté aux types de filetage d'objectifs courants à l'aide d'adaptateurs. Elles peuvent être utilisées en boucle fermée avec un capteur de front d'onde ou avec un système de correction logicielle automatique pour la correction des aberrations. Les Lentilles Déformables de Dynamic Optics peuvent également être utilisées avec des lasers de faible puissance pour le modelage de faisceaux, comme le modelage d'un faisceau gaussien en profils de faisceau elliptiques ou carrés ou en phase cubique. Ces lentilles sont idéales pour la correction des aberrations en tomographie par cohérence optique (OCT), en microscopie confocale, en microscopie à deux photons et en microscopie à champ clair, afin d'améliorer la qualité de l'image.