

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Monture d'Alignement de Fibre Optique – Modèle à Micromètre Cinématique + Différentiel



Fiber Alignment Mount w/ Gimbal Tilt and Micrometer Movement, #55-478

Stock **#55-478** 2 In Stock

-

1

+

€585⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€585,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adjustable - Linear (XY) & Tip-Tilt	Type:
Fiber Connector	Type d'Optique:
0.36	Résolution Angulaire (°):

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:

Black Anodized Aluminum	
±1.5	Course Linéaire (mm):
2.5	Résolution Course Linéaire (µm):
±2	Tip/Tilt Angle (°):
Electrical	
FC	Fiber Connection:
Connectivité matérielle & interfaçage	
Differential Micrometer	Mécanisme:
Filetage & montage	
M6 x 1.0	Compatible Post:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

[Posts](#) and [Post Holders](#) are required for mounting to a breadboard.

- Connecteur fibre FC
- Mouvement linéaire sur deux axes pour un alignement précis de la fibre
- Version à inclinaison cinématique en option
- [Tiges](#) et [supports de tiges](#) requis pour le montage

Les montures d'alignement de fibre amènent une translation des fibres optiques se terminant en connexion FC. Ces montures utilisées pour le positionnement en télécommunication et l'alignement de raccords fibres optiques FC sont caractérisées par une course de ±1,5 mm sur les axes X et Y. Les modèles à micromètre différentiel présentent une résolution de 2,5 µm tandis que la version cinématique ([#55-478](#)) offre un ajustement supplémentaire de ±2° de l'inclinaison pour chaque axe.

Remarque : [Tiges](#) et [Supports de Tiges](#) sont nécessaires pour le montage à une platine.

Informations techniques

