

Fiber Spatial Filter-FC



Fiber Spatial Filter-FC, #55-475

Stock **#55-475 2 In Stock**

-

1

+

€1.310⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.310,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt

Type:

Fiber Connector

Type d'Optique:

10X microscope objective included

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques	
Black Anodized Aluminum	Construction:
XY: ±1.5, Z: ±5	Course Linéaire (mm):
2.5 (XY)	Résolution Course Linéaire (µm):
±2	Tip/Tilt Angle (°):
±2	Base Tilt Angle (°):
Electrical	
FC	Fiber Connection:
Connectivité matérielle & interfaçage	
Differential Micrometer (XY)	Mécanisme:
Filetage & montage	
M6 x 1.0	Compatible Post:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Translation Micrométrique X-Y
- Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
- Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif

Nos Filtres Spatiaux Métriques sont conçus pour faciliter l'intégration de **fibres optiques** et de systèmes **sténopés**. Grâce à une translation micrométrique X-Y de ±1.5 mm, une résolution de 2.5µm et une translation sur l'axe Z de 10mm pour la monture d'objectif, ces filtres spatiaux à fibre optique conviennent parfaitement à toute une gamme d'objectifs standard DIN et JIS. Le filtre spatial métrique à fibre optique permet une connexion facile pour les fibres optiques ayant une terminaison FC, et présente un contrôle d'inclinaison rotative sur une plage de ±2° pour aligner les fibres correctement. Le filtre spatial comprend un adaptateur pour l'intégration de sténopés montés et non montés.

Remarque : Les Filtres Spatiaux Métriques sont compatibles uniquement avec les objectifs suivants: DIN Achromatique 4X (**#43-902**), DIN Plan 4X (**#67-706**) et le JIS Achromatique 4X.

INFORMATIONS TECHNIQUES

