

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Monture de Filtres Cinématique, 3 Vis



Stock #58-875 20+ In Stock

-

1

+

€138^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€138,00 prix unitaire
Qté 5-9	€124,20 prix unitaire
Qté 10+	€114,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Adjustable - Tip-Tilt	Type:
Square or Rectangular	Type d'Optique:
3	Nombre d'Écrous d'Ajustement:

Propriétés physiques et mécaniques

1" (25mm)	Taille d'Ouverture:
Z-Axis: 8	Course (mm):
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	Construction:
±5	Angle d'Inclinaison (°):
±5	Angle d'Inclinaison (°):
4	Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec):
0.25	Pas de la vis d'ajustement :
1.3	Stabilité de Pointage (µrad):
25.0	Aperture Size (mm):

Propriétés optiques

0.4 per 0.25mm turn	Tolérance Angulaire (°):
---------------------	--------------------------

Filetage & montage

12.7 - 101.6	Taille des optiques compatibles (mm):
0.5 - 3.7	Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
M4 x0.7, 8-32	Compatible Post:

Environnement & durabilité

<5	Stabilité thermique (µrad) :
----	------------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Vis d'ajustement fin verrouillables 100 TPI
 - Gamme d'inclinaison de ±5°
 - Trois types de vis permettent la translation de l'axe optique
- Nos Montures de Filtres Cinématiques TECHSPEC® permettent un ajustement précis des filtres. Chaque monture se compose d'écrous d'ajustement à haute précision en versions à deux ou trois écrous pour le contrôle de l'inclinaison. Les versions à trois écrous permettent une translation additionnelle dans l'axe optique.

Notre conception, adaptée aux mesures impériales/métriques peut être utilisée pour les filtres carrés ou rectangulaires à partir de 12,7 mm de taille. Les écrous en nylon (clef hex de 1.5mm incluse) empêchent l'endommagement des optiques, et l'incorporation d'insertion facilitent le placement des composants optiques précisément.

La construction assure la qualité et la répétabilité. Les insertions en acier inoxydable sont utilisées pour tous les ajustements et une graisse spécifiquement conçue procure un mouvement régulier. Les molettes d'ajustement sont retirables à l'aide d'une clef Allen ou pour un ajustement motorisé (clef de 2mm). Le coffret inclut les écrous de montage ainsi que les clefs Allen pour l'ajustement.

Ces montures sont conçues d'être compatible avec nos [TECHSPEC® Tiges de Montage en Acier Inoxydable](#). En retirant l'adaptateur de filetage mâle déjà présent, ceci amène des filetages femelles 8-32 ou M4 sur la tige.

Les [TECHSPEC® Accessoires de Montage Optique](#) sont disponibles pour faciliter l'intégration des Montures de Filtres Cinématiques dans une large variété d'applications.