

# Monture de Translation de Filtre



Stock **#53-272** 20+ In Stock

-

1

+

€131<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €131,00 prix unitaire            |
| Qté 10-25         | €118,60 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €109,40 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

- Type:
- Adjustable - Linear (X)
- Type d'Optique:
- Square or Rectangular

## Propriétés physiques et mécaniques

Max. Thickness of Compatible Optics (mm):  
3.0

Filetage & montage

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
|              | Taille des optiques compatibles (mm): |
| 15.0 - 101.6 |                                       |
|              | Compatible Post:                      |
| 1/4-20       |                                       |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
|           | RoHS 2015:                  |
| Conforme  |                             |
|           | Certificate of Conformance: |
| Visionner |                             |

|          |            |
|----------|------------|
|          | Reach 235: |
| Conforme |            |

Description produit

- Conçu pour des filtres jusqu'à 3 mm d'épaisseur
- Trous de monture 1/4-20 horizontaux ou verticaux
- Tiges non incluses
- Mouvement souple avec vis de blocage intégrée

Les Montures Variables de Translation pour Filtres sont une nécessité pour ajuster des positions variables de filtres et séparateurs de faisceaux. Les applications et procédures pour le filtrage laser, par exemple, nécessite généralement une methode de translater la position du filtre avec respect au faisceau. Edmund Optics offre une monture de translation économique pour le mouvement de filtre. Les Montures Variables de Translation pour Filtres sont dotées d'ouvertures 1/4-20 sur le bas et le côté de la monture, permettent une translation horizontale soit verticale. Notre monture est conçue pour maintenir l'ouverture maximale du filtre ou miroir monté, bloquant seulement environ 0,5 cm<sup>2</sup> de l'aire totale. Le montures supportent des filtes, miroirs, séprateurs de faisceau et composants optiques plats jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

Les composants optiques sont maintenus comme indiqué sur la photo, translatant le long d'un rail de 96mm long. Deux écrous 2-56, à 12mm de distance, s'oppose pour sécuriser sans danger les composants dans la translation. Rail en aluminium anodisé possède des rainures pour contrôler la translation, guidée par un écrou. Cet écrou sert de translation mais aussi de blocage de position. Set d'écrous inclut. Tige non incluse.

Informations techniques

