

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Caméra d'Imagerie Thermique Compacte FLIR C5



Stock **#75-068** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€649^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€649,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

	Measurement Tools: Spotmeter; box with min./max
	Standard Measurement Temperature (°C): -20 to 400°C (-4 to 752°F)
	Spectre: Thermal

Caractéristiques du produit	
4 hours	Durée de Vie d'Utilisation (heures):
	Numéro de Modèle:

Cx Series	
54° × 42°	Champ de Vision (°):
Thermal Camera, USB Cable, Wrist Strap Lanyard, Carrying Pouch, Printed Documentation	Contenu du Coffret:
Infrared image, Visual image, MSX, Picture-in-picture (IR area on visual image)	Modes de fonctionnement:
Propriétés physiques et mécaniques	
138 x 84 x 24 mm (5.4 x 3.3 x 0.94 in)	Dimensions (mm):
0.19 kg (0.42 lb)	Poids (g):
At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%	Précision (%):
2 m (6.6 ft)	Drop Test:
Propriétés optiques	
5 MP	Résolution:
8–14 µm	Gamme Spectrale:
Focus free	Gamme de Focalisation:
Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC	Couleur:
Performances	
160 × 120 (19,200 pixels)	Thermal Resolution (Pixels):
Thermal: 0.1 m (3.94 in), MSX: 0.3 m (11.8 in)	Minimum Focus Distance (m):
Electrical	
8.7 Hz	Fréquence (Hz):
<70 mK	Sensitivity (W ²):
120	Charging Time (minutes):
Rechargeable built-in Lithium ion battery	Battery Type:
Connectivité matérielle & interfaçage	
USB-C (1 A)	Connecteur:
Filetage & montage	
Tripod: UNC ¼"-20 (built-in)	Monture:
Environnement & durabilité	
-10 to 50°C (14 to 122°F)	Température d'Utilisation (°C):
-40 to 70°C (-40 to 158°F)	Température de Stockage (°C):
Camera housing and lens: IP54 (IEC 60529)	Norme Environnementale:
D'autres informations	
Emissivity, matte/semi-matte/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation	Measurement Correction:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Températures mesurables de -20 à 300°C ou -20 à 400°C
- Design compact et léger
- Résistant aux chutes et conformes à la norme IP54

Les Caméras Thermiques Compactes FLIR Série Cx sont conçues pour être compactes et portables, ce qui les rend parfaites pour les professionnels effectuant des inspections thermiques sur le terrain. La technologie MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) de FLIR optimise les images thermiques avec des détails de lumière visible, améliorant ainsi la clarté et le contexte des images thermiques. La série FLIR C3-X présente une résolution de 128 x 96 et une plage de température mesurable de -20 à 300°C, tandis que la FLIR C5 présente une résolution de 160 x 120 et une plage de température mesurable de -20 à 400°C. Les Caméras Thermiques Compactes FLIR Série Cx sont idéales pour l'inspection des bâtiments, des systèmes CVC, le dépannage électrique et l'inspection des maisons, où l'espace et la commodité sont essentiels.

Model	C3-X	C5
Resolution	128 × 96 (12,288 pixel)	160 x 120 (19,200 pixel)
Temp Range	-20 to 300°C (-4 to 572°F)	-20 to 400°C (-4 to 752°F)
Thermal sensitivity	<0.07°C	<0.07°C

Accuracy: At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100°C to 300°C (212°F to 572°F): ±3%

