

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

Caméra Monochrome 10GigE, 1/1,8" IDS GV-79F0WP-M-GL

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

Stock **#28-722** [CONTACT](#)

- 1 +

€2.595^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.595,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Monochrome

Spectre:

Caractéristiques du produit

Monochrome Camera

Type:

GV-79F0WP-M-GL

Numéro de Modèle:

IDS Imaging Development Systems

Fabricant:

uEye+ WP	Série de Caméras:
Propriétés physiques et mécaniques	
60 x 75 x 94.5 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
550	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
2032	Tampon d'Image:
1/1.8"	Type de Capteur:
5.10	Résolution (MegaPixels):
220.00	Taux d'Image (fps):
2,448 x 2,048	Pixels (H x V):
2.74 x 2.74	Taille de Pixel, H x V (µm):
6.708 x 5.612	Aire Active, H x V (mm):
Sony IMX537	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturbateur:
12 bit	Profondeur de Pixel:
0.009ms - 2000ms	Contrôle d'Exposition:
70.00	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision	Machine Vision Standard:
Electrical	
9.1 - 14.9	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
10GigE (PoE)	Interface:
GigE RJ45, screwable	Connecteur:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO	Alimentation d'Énergie:
1 Trigger Input, 1 Flash Output, 2 Fast Output	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
12-pin M12 connector (Attend 216A-12MSR)	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017	Filetage:
Environnement & durabilité	
0 to +55	Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60	Température de Stockage (°C):
Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:

Dispensé	
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Description produit

- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
- Résolution jusqu'à 12,3 MP avec des taux d'images allant jusqu'à 98 images par seconde
- Compatibles avec les interfaces 1GigE, 2.5GigE et 5GigE

Les Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging sont capables de fournir des transferts d'images de haute qualité et fiables à des longueurs de câble allant jusqu'à 100 m sur CAT6A ou 40 m sur CAT5e. Ces caméras à obturateur global offrent une résolution allant jusqu'à 12,3 MP. L'interface 10GigE Ethernet offre des vitesses jusqu'à 10X plus rapides que le GigE pour des taux d'images allant jusqu'à 98 images par seconde pour les applications nécessitant une bande passante élevée. Les Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging sont rétrocompatibles avec les interfaces existantes 1GigE, 2.5GigE ou 5GigE et ajustent leur vitesse automatiquement. Ces caméras sont idéales pour les applications de vision industrielle, de métrologie, d'inspection électronique et d'analyse du sport et du mouvement. Ces caméras conformes à GeniCam sont conçues pour le [logiciel IDS Peak](#) mais sont compatibles avec la plupart des autres protocoles du logiciel GeniCam.