

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Haut en verre Colore Hoya L38 (380 nm), 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-833 3-4 JOURS

1 €44,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€44,00

Qté 11+

€39,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
380.00 ±5

Densité (g/cm³):  
2.96

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">Hoya L38</a> |               |
| Substrat: <input type="checkbox"/>                  | Colored Glass |
| Traitement:<br>Uncoated                             |               |
| Couleur:<br>Clear                                   |               |
| Qualité de Surface:<br>60-40                        |               |
| Température de Transformation (°C):<br>480          |               |
| Épaisseur (mm):<br>1.00                             |               |
| Tolérance Épaisseur (mm):<br>±0.1                   |               |
| Type:<br>Longpass Filter                            |               |
| Longueur d'Onde:<br>UV                              |               |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2              |               |
| Facteur de Réflexion P <sub>d</sub> :<br>0.91       |               |
| Biseau:<br>Protective as needed                     |               |
| Δλ (nm):<br><35                                     |               |
| TH (%):<br>>85                                      |               |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |