

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe MS

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



InfiniProbe MS Variable Magnification Lens, #89-965

Stock **#89-965** 1 In Stock

-

1

+

 €2.745^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.745,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Long Distance Microscope

Type:

Propriétés optiques

Grossissement Primaire PMAG	
0X - 4X	
Distance de Travail (mm):	
16 - ∞	

Capteur	
1"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Gamme Focalisante 0-4Xde ∞ à 16 mm
- Monture C et Couvre un Format de Capteur pouvant atteindre 1"
- Haute Résolution avec Faible Distortion
- Mêmes Capacités que l'[InfiniProbe TS-160 Macro](#)

L'Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe™ MS est une solution compacte et complète, qui convient à des applications de microscopie mobiles. Optimisé pour des capteurs de 1", cet objectif propose des images haute résolution et à faible distorsion pour une multitude d'applications légales, industrielles et biologiques, notamment la microscopie entomologique. Par ailleurs, ce modèle compatible avec des montures C peut être utilisé pour transformer la plupart des caméras de vision industrielle, à usage scientifique ou DSLR, en systèmes de microscopie numériques portables et utilisables sur le terrain.

Informations techniques

#89-965			
	Working Distance	Magnification	Field of View, 1" Sensor
With Extender 1	18mm	3.0X	4.3mm
	30mm	2.0X	6.4mm
	42mm	1.5X	8.5mm
	68mm	1.0X	12.8mm
	90mm	0.75X	17.1mm
	144mm	0.5X	25.6mm
	300mm	0.25X	51.2mm
With Extender 2	16mm	4X	3.2mm
	22mm	3X	4.3mm
	38mm	2X	6.4mm
	52mm	1.5X	8.5mm
	85mm	1X	12.8mm
	114mm	0.75X	17.1mm
	175mm	0.5X	25.6mm
	378mm	0.25X	51.2mm