

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Infiniprobe N-32 UV Right Angle Video Microscope

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



Stock **#62-854** [CONTACT](#)

[-](#) 1 [+](#) €4.130⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.130,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Long Distance Microscope	Type:
UV, Right Angle	Style:

Propriétés physiques et mécaniques

100.00	Longueur (mm):
	Diamètre Max. (mm):

78.5

181.4

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.75mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.0mm

0X-3.2X

Grossissement Primaire PMAG:

32 - ∞

Distance de Travail (mm):

Capteur

2/3"

Taille maximale du capteur:

Filetage & montage

C-Mount

Monture:

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Conforme

Reach 224:

Visionner

Certificate of Conformance:

Description produit

- Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
- Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
- Format Max 2/3"
- Couplage Vidéo de Monture C
- Pas d'Adaptateurs Nécessaires

L'InfiniProbe™ est disponible dans un modèle conçu pour focaliser de façon continue la lumière UV. Le Microscope Vidéo InfiniProbe™ UV8.0X se compose d'une gamme de grossissement de 0-8X, supportant un format allant jusqu'à 2/3", et offrant un couplage direct vidéo de Monture C tout en incorporant une résolution exceptionnelle dans le spectre UV. Focalisation de l'infini jusqu'à 0.8mm en champ de vision à une distance de travail de 20mm, l'InfiniProbe™ 8.0X UV est capable de produire des grossissements de 328X sur un moniteur 13 pouces (basé sur une CCD 1/2"). Pour doubler le grossissement, ajouter le Tube Doubleur DL-UV (#58-947) ou LDL-UV (#58-948) sur la Monture C. Le montage se fait à l'aide d'un clavier ayant un trou 1/4-20. Une variété d'options d'éclairage incluant l'Illuminateur MH-100, lampes de traitement UV, et Illuminateurs à Couplage de Fibre sont disponibles.

Informations techniques

