

Caméra Couleur GigE 1/2,5" IDS Imaging GV-5580SE-C-HQ

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ GigE Cameras



Stock **#26-275** FIN DE SÉRIE **1 In Stock**

-

1

+

€755⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€755,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Color Camera

Type:

GV-5580SE-C-HQ Rev.4.2	Numéro de Modèle:
IDS Imaging Development Systems	Fabricant:
uEye SE	Série de Caméras:
Color	Spectre:
Propriétés physiques et mécaniques	
34.0 x 44.0 x 47.0 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
106	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
128MB	Tampon d'Image:
1/2.5"	Type de Capteur:
4.92	Résolution (MegaPixels):
15.00	Taux d'Image (fps):
2,560 x 1,920	Pixels (H x V):
2.20 x 2.20	Taille de Pixel, H x V (µm):
5.63 x 4.22	Aire Active, H x V (mm):
ON Semi MT9P006	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Rolling	Type d'Obturbateur:
12 bit	Profondeur de Pixel:
30µs - 0.131s	Contrôle d'Exposition:
Not Specified	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision	Machine Vision Standard:
Electrical	
1.6 - 2.6	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
GigE (PoE)	Interface:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #16-016 Europe: #16-016 Japan: #16-016 Korea: #16-016 China: #16-016	Alimentation d'Énergie:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
8-pin Hirose (HR25)	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:

Environnement & durabilité

0 to +55	Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

DESCRIPTION PRODUIT

- Options de boîtier standard (SE) et compact (CP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Compatibles avec GenICam GigE Vision
- [Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d'IDS Imaging](#) disponibles

Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d'IDS Imaging utilisent la [plateforme SDK IDS peak](#) qui est compatible avec les normes GeniCam et GigE Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d'IDS Imaging sont dotées d'un connecteur Hirose 8 broches vissable pour le déclenchement et le flash ainsi que de deux GPIO. Ces caméras sont idéales pour une variété d'applications telles que l'automatisation, l'automobile, la technologie médicale et la logistique.