

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Infiniprobe N-80 UV Right Angle Video Microscope

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



Stock **#59-121** [CONTACT](#)

-

1

+

€4.965⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.965,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Long Distance Microscope	Type:
UV, Right Angle	Style:

Propriétés physiques et mécaniques

149.00	Longueur (mm):
	Diamètre Max. (mm):

66.5	
184.3	Poids (g):
Propriétés optiques	
1.1mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.8mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0X- 8.0X	Grossissement Primaire PMAG:
20 - ∞	Distance de Travail (mm):
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
C-Mbunt	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
- Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
- Format Max 2/3"
- Couplage Vidéo de Monture C
- Pas d'Adaptateurs Nécessaires

L'InfiniProbe™ est disponible dans un modèle conçu pour focaliser de façon continue la lumière UV. Le Microscope Vidéo InfiniProbe™ UV 8.0X se compose d'une gamme de grossissement de 0-8X, supportant un format allant jusqu'à 2/3", et offrant un couplage direct vidéo de Monture C tout en incorporant une résolution exceptionnelle dans le spectre UV. Focalisation de l'infini jusqu'à 0.8mm en champ de vision à une distance de travail de 20mm, l'InfiniProbe™ 8.0X UV est capable de produire des grossissements de 328X sur un moniteur 13 pouces (basé sur une CCD 1/2"). Pour doubler le grossissement, ajouter le Tube Doubleur DL-UV (#58-947) ou LDL-UV (#58-948) sur la Monture C. Le montage se fait à l'aide d'un clavier ayant un trou 1/4-20. Une variété d'options d'éclairage incluant l'**illuminateur MH-100**, **lampes de traitement UV**, et **illuminateurs à Couplage de Fibre** sont disponibles.

Informations techniques

