

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Coherent® EnergyMax 1191435 | 500nJ-600μJ, USB

See More by [Coherent®](#)



Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Stock **#88-422** [CONTACT](#)

-

1

+

€2.705^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.705,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Numéro de Modèle:	
J-10MB-LE Coherent Part Number: 1191435	
Type:	
Meterless	
Linéarité (%):	
±3	
Calibration Incertaine (%):	
±2	

<0.05	Energie Equivalente/Bruit (μJ):
500mJ/cm ² (10ns, 1064nm)	Densité de Puissance Maximale Incidente:

500nJ - 600μJ	Plage d'Énergie:
---------------	------------------

Propriétés physiques et mécaniques

10	Diamètre Zone Active (mm):
----	----------------------------

Propriétés optiques

1064	Longueur d'Onde de Calibration (nm):
------	--------------------------------------

17	Largeur de Pulse Max. (μs):
----	-----------------------------

190 - 12000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
-------------	--------------------------------

Capteur

Pyroelectric	Capteur:
--------------	----------

Electrical

1000	Taux de Répétition Max. (pps):
------	--------------------------------

4	Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
---	--

Connectivité matérielle & interfaçage

USB	Connecteur:
-----	-------------

3.0	Longueur du Câble (m):
-----	------------------------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
----------	------------

Contains SVHC(s)	Reach 224:
------------------	------------

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

- Certifiés ISO 17025
- Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
- Compensation de Température Automatique

Les Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax de Coherent® sont conçus pour une multitude d'applications de mesure de laser exigeantes. Ces capteurs d'énergie, disponibles en configurations USB à compteur ou sans compteur, figurent un traitement diffus pour minimiser les réflexions spéculaires et de larges zones actives. Le J-50MB-YAG combine le traitement MaxBlack avec un diffuseur pour pouvoir être utilisé avec des lasers de haute puissance, jusqu'à 3 J. Les Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax de Coherent® utilisent des capteurs embarqués d'automatisation de compensation d'énergie pour une précision de mesure améliorée.