

Caméra Monochrome USB 3.0, 1/2,9" IDS U3-3041LE-M-GL

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)



Stock **#24-087** **1 In Stock**

[Caméras similaires](#)

- 1 + €375⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€375,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:

Monochrome Camera

Numéro de Modèle:

U3-3041LE-MGL

Fabricant:

IDS Imaging Development Systems

Série de Caméras:

uEye+ LE

Spectre:

Monochrome

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

36 x 36 x 19.9 (excludes connectors and lens mount)

Poids (g):

16

Logement:

Board Level

Capteur

Tampon d'Image:

Not Specified

Type de Capteur:

1/2.9"

Résolution (MegaPixels):

1.50

Taux d'Image (fps):

230.00

Pixels (H x V):

1,448 x 1,086

Taille de Pixel, H x V (µm):

3.45 x 3.45

Aire Active, H x V (mm):

4.995 x 3.746

Composante d'Imagerie:

Sony IMX273

Capteur:

Progressive Scan CMOS

Type d'Obturateur:

Global

Profondeur de Pixel:

12 bit

Contrôle d'Exposition:

0.04ms - 2000ms

Gamme Dynamique (dB):

70.00

Machine Vision Standard:

USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):

1 - 2

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:

USB 3.0

Connecteur:

USB Type-C

Alimentation d'Énergie:

Power over USB

GPIOs:

2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground

Synchronisation:

Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger

Orientation du Port d'Interface:

Back Panel (Right Angle)

GPIO Connector Type:

10-pin Wuerth connector (WR-WTB 1.00 mm)

Filetage & montage

Monture:

S-Mbunt (M12 x 0.5)

Filetage:

N/A

Environnement & durabilité

0 to +55 **Température d'Utilisation (°C):**

-20 to +80 **Température de Stockage (°C):**

Conformité réglementaire

[Dispensé](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Contains SVHC\(s\)](#) **REACH 241:**

DESCRIPTION PRODUIT

- Résolution jusqu'à 6,4 MP avec des taux d'images allant jusqu'à 230 images par seconde
- Options sur circuit avec des montures C/CS ou S disponibles
- Compatibles avec GenICam et USB3 Vision

Les Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d'IDS Imaging utilisent [la plateforme SDK IDS peak](#) qui supporte les normes GenICam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Ces caméras sont disponibles en version sur circuit ou en boîtier, avec des versions de monture S ou C/CS. Les configurations de monture C/CS sont livrées avec une entretoise de 5 mm pour faciliter l'adaptation entre les objectifs de monture C et CS. Les Caméras USB3.1 uEye LE/XLE d'IDS Imaging sont idéales pour la construction de petits appareils, la technologie médicale, la robotique et les applications de vision industrielle. Avec un design compact, la version XLE est adaptée à l'intégration dans les systèmes embarqués tandis que la version LE convient aux projets de petits dispositifs.