

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

Objectif Vidéo K2 - Double Port

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



#87-427: K2 Video Lens - Dual Port

Stock **#87-427** [CONTACT](#)

-

1

+

€9.590⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€9.590,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Long Distance Microscope	Type:
Dual Port	Style:
Propriétés physiques et mécaniques	
Manual	Option Iris:

290.00	Longueur (mm):
3.5	Poids (lbs):
Propriétés optiques	
43.30	Cercle Image Max. (mm):
Inverted (straight); Erect, right to left reverse (top dual part)	Orientation de l'Image:
Objective Required	Grossissement Primaire PMAG:
f/1.2 - f/30	Ouverture (f/#):
Continuously Variable	Profondeur de Champ (mm):
Capteur	
35mm (43.3mm Image Circle)	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
Ring clamp with ¼-20 tap	Filetage:
Adapter Required	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Configurations multiples pour des applications vidéo/photo/visuelles
- Grossissement 3X supérieur à d'autres systèmes coaxiaux en ligne
- Résolution longue distance la plus grande possible
- Focalisation de l'infini à 54 mm
- Focaliseur supplémentaire disponible pour des possibilités CentriTel™

Les Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance, reconnus comme la référence en matière de microscopes longue distance, intègrent désormais un système de mise au point IVS en instance de brevet, améliorant encore ce qui était déjà une performance de premier plan. Le système de mise au point IVS rend le K2 DistaMax™ plus facile à utiliser que les modèles précédents. Pour commencer à utiliser le K2 DistaMax™, il suffit de choisir un objectif à l'avant et un support de caméra à l'arrière.

Les Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance offre des grossissements élevés et une gamme de distances de travail dynamique couvrant tous les capteurs jusqu'aux formats de 35 mm (43 mm de diagonale).

L'ensemble K2 DistaMax™ à Port Unique comprend un diaphragme manuel pour contrôler le niveau de luminosité et la profondeur de champ. La solution à deux ports comprend un miroir à angle droit pour commuter entre les modes de visualisation (visualisations non simultanées), en plus des pièces incluses dans la solution à port unique. Le K2 DistaMax™ est idéal pour plusieurs applications, allant de la visualisation à distance de chambres sous vide au contrôle de processus en ligne.

L'objectif NWE permet une mise au point de l'infini jusqu'à 675 mm. Peut-être l'objectif K2 DistaMax™ le plus polyvalent, le NWE peut également être utilisé avec le Disque Adaptateur pour Objectifs de Microscope et d'autres accessoires. Tous les objectifs se fixent directement sur une queue d'aronde frontale. Lorsqu'il est combiné à l'Objectif NWE, au Disque Adaptateur pour Objectif de Microscope et à l'Adaptateur d'Objectif, le K2 DistaMax™ peut servir d'interface avec les objectifs de microscope habituels corrigés à l'infini, même lorsque l'illuminateur coaxial en ligne est utilisé, ce qui en fait un puissant système coaxial en ligne direct. Pour utiliser le CentriTel® avec tout format, il suffit d'ajouter le Focaliseur CentriTel® [#87-430](#). Pour regarder à travers un oculaire (non inclus), l'adaptateur [#58-796](#) est nécessaire.

Informations techniques

Description			N°stock
Corps principal	Un requis	Objectif Vidéo K2 - Port Unique	#87-426
		Objectif Vidéo K2 - Double Port	#87-427
Adaptateur de monture	UN REQUIS	Adaptateur Caméra Monture C	#88-956
		Adaptateur Monture F pour Caméra Nikon	#42-835
		Tube Oculaire de 62 mm (pour visionnage)	#58-796
Amplificateurs	En option	Tube CF (1,66x)	#65-041
		Tube Doubleur DL (2X Vidéo)	#39-686
		Tube Doubleur Blocable (2X Vidéo)	#57-714
		Tube NTX2X (grand format)	#86-892
Composants	En option	Module de Focalisation CentriTel™	#87-430
		Barre de Montage	#86-888
Objectifs / adaptateurs objectifs	Un requis	Courte - large - extrême portée (NWE)	

	Objectif K2 NWE	#87-428
	Portée standard	
	Objectif K2 STD	#39-339
	Gamme de mise au point proche	
	Objectif K2 CF-1	#39-340
	Objectif K2 CF-1/B	#57-721
	Objectif K2 CF-2	#39-341
	Objectif K2 CF-3	#39-342
	Objectif K2 CF-4	#52-829
	Gamme microscopique haute puissance	
	Disque Adaptateur de Microscope K2	#87-429
	Adaptateur Objectif Mitutoyo/Achroid (M26)	#53-787
	Adaptateur d'Objectif Nikon CF160 (M25)	#54-589
	Adaptateur d'Objectif Olympus UIS (RMS)	#53-786

	NWE*	STD	CF-1	CF-1/B	CF-2	CF-3	CF-4
Grossissement primaire	0.12X - 0.6X	1.1X - 0.34X	1.28X - 0.61X	1.4X - 0.8X	2.67X - 1.52X	3.56X - 2.29X	6.1X - 4.57X
Champ de vision (capt. ½") (mm)	53,3 - 10,7	6,74 - 20,5	5,0 - 12,2	4,6 - 9,0	2,8 - 4,7	2,1 - 3,1	1,2 - 1,5
Ouverture numérique	0,006 - 0,028	0,051 - 0,02	0,088 - 0,036	0,083 - 0,049	0,136 - 0,099	0,2 - 0,156	0,204 - 0,172
Distance de travail (mm)	675 - 3000	370 - 946	215 - 530	228 - 388	140 - 192	95 - 122	54 - 64
Taille (Dia. xL) (mm)	58 x 53	58 x 53	58 x 65	58 x 53	58 x 41	58 x 68	48 x 54,7

*L'objectif NWE permet de faire la mise au point jusqu'à l'infini.