

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 355022 | 5,42 mm de dia., NA 0,47, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#16-688** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
5.42 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
4.47 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.47

Substrat: D-ZLaF52LA
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 780
Traitement : BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement : R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 4.2
Épaisseur au Bord ET (mm) : 2.53
Épaisseur Centrale CT (mm) : 3.27 ±0.05
f/# : 1.06
Biseau : Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible : Thickness: 1.20 (t) (mm) Material: BK7
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 355022
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 600 - 1050
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 3.08
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme