

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Cellule de Pockels Série Impact, Ouverture de 10 mm




Photo shows part 29671

Stock #29-672 **FIN DE SÉRIE** 1 In Stock

- 1 + €1.795⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.795,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Impact Series	Type:
1.1	Temps de Montée (ns):
KD*P	Type de Cristal:

Propriétés physiques et mécaniques

Aperture Diameter (mm):

Propriétés optiques

300 - 1100 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

>10 J/cm² **Damage Threshold, By Design:**

<λ/10 **Single Pass Distortion @ 1064 nm:**

>4000:1 **Intrinsic Contrast Ratio (ICR) @ 1064 nm:**

<1.0% **Single Pass Insertion Loss:**

Electrical

>3500:1 **Voltage Contrast Ratio (VCR) @ 1064 nm:**

6 pF **Capacitance (DC):**

3.5 kV **DC Quarter Wave Voltage @ 1064nm:**

1 **Taux de Répétition (kHz):**

Connectivité matérielle & interfaçage

#29-677 **Alimentation d'Énergie:**

Conformité réglementaire

Dispensé **RoHS 2015:**

Visionner **Certificate of Conformance:**

Contains SVHC(s) **Reach 240:**

Description produit

- Modulation de phase haute performance jusqu'à 1 MHz
- Transmission >98% pour les spectres allant de l'UV à l'IR Proche
- Seuil de dommage >10 J/cm²
- Idéales pour la commutation Q, le prélèvement d'impulsions et le contrôle de la puissance du laser

Les Cellules de Pockels de G&H sont conçues pour fournir une modulation de phase électro-optique de haute performance grâce à l'[effet Pockels](#), servant de lame d'onde contrôlée par tension. Utilisant des cristaux de KD*P de la plus haute pureté (99%) ou des cristaux triples de beta borate de baryum (BBO), ces cellules de Pockels atteignent une transmission >98% pour les spectres allant de l'UV à l'IR proche (NIR) et présentent un seuil de dommage élevé >10 J/cm². La conception compacte, scellée et remplie d'azote de ces cellules de Pockels, avec des ouvertures en céramique et des fenêtres en silice fondue indice UV de qualité supérieure, garantit des rapports de transmission et de contraste élevés pendant toute la durée de vie de la cellule. La série Impact comprend des revêtements AR sol-gel et diélectriques robustes avec des seuils de dommage élevés compatibles avec les longueurs d'onde laser courantes de 300 à 1100 nm. Les connecteurs avancés conçus pour les opérations à haute tension offrent une connexion rapide qui facilite la conception et l'assemblage des systèmes. Les cellules de Pockels de la série Chiron minimisent les coefficients de couplage piézoélectrique et le cristal BBO leur permet de fonctionner à des taux de répétition élevés pouvant atteindre 1 MHz, sans aucun tintement piézoélectrique. En outre, grâce à la configuration à double cristal du BBO, la série Chiron permet de réduire la tension quart d'onde de commande, tout en maintenant un rapport de contraste de tension supérieur à 1.000:1 à 1064 nm. Ces cellules de Pockels sont idéales pour une série d'applications basées sur les lasers, telles que la commutation Q, la sélection d'impulsions, l'amplification régénérative et le contrôle de la puissance des lasers.