

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

InfiniProbe S-32 Right Angle Video Microscope (0-3.2X)

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



Stock **#58-811** **2 In Stock**

-

1

+

€3.165⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.165,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Long Distance Microscope	Type:
Right Angle	Style:
Propriétés physiques et mécaniques	
206.95	Poids (g):
Propriétés optiques	

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 2.75mm	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 2mm	
0X- 3.2X	Grossissement Primaire PMAG:
28 - ∞	Distance de Travail (mm):
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
- Focalise de l'Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
- Format Max CCD 2/3"
- Grossissement de 2.5X à 8.0X
- Couplage Direct par Monture C

La série de Mcroscope Vidéo Infiniprobe procure les avantages d'un microscope focalisable dans une conception compacte. En utilisant le Système de Focalisation Dynamique (DFS), l'Infiniprobe est capable de focaliser de l'infini jusqu'à la distance de travail spécifiée. Détail et résolution grandissent lorsque le grossissement augmente continuellement. Des objets peuvent être maintenus et tournés en même temps tout en restant focalisés. Vous pouvez ensuite pointer sur un détail spécifique à de réels grossissements microscopiques. Pour augmenter la polyvalence de l'InfiniProbe, trois modèles sont disponibles : 2.5X, 3.2X et 8X Toutes les gammes sont aussi offertes en versions à Angle Droit. En addition aux trois gammes disponibles, Infinity a crée un tube doubleur 2X ([#39-686](#)) qui, lorsque combiné avec l'InfiniProbe doublera le grossissement de sa valeur indiquée. InfiniProbe peut être utilisé avec toutes les caméras de Monture C et CS.

Informations techniques

