

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Kit de Tubes Espaceurs Internes



TECHSPEC Multi-Element Spacer Tube

Stock **#11-208** **1 In Stock**

-

1

+

€750⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€750,00 prix unitaire
Qté 5-9	€664,30 prix unitaire
Qté 10+	€611,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:

- Qty. 5 of 1, 3, 5, and 10mm tubes
- Qty. 3 of 25 and 40mm tubes
- Qty. 2 of 60mm tube

Function:

Spacer Ring

Propriétés physiques et mécaniques

28.05	Diamètre Externe (mm):
25	Diamètre Interne (mm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 223:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Épaisseurs allant de 0,1 mm à 60 mm
- Combinent des pièces d'épaisseurs différentes pour créer un espacement optimal
- Fini noir mat pour réduire la lumière parasite
- Cliquez [ici](#) pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments TECHSPEC® fournissent une méthode facile pour contrôler l'espacement optique dans les [Tubes Externes Multi-Éléments TECHSPEC®](#). L'utilisation de différentes combinaisons d'épaisseurs d'anneaux et de tubes permet de créer l'espacement optique optimal pour votre application. Ces éléments d'espacement sont dotés d'un traitement noir mat pour réduire la lumière parasite interne indésirable. Les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments TECHSPEC® sont un composant essentiel pour tout système optique nécessitant un espacement précis des éléments optiques. Les Tubes Espaceurs d'une épaisseur de 10 mm ou plus sont munis d'un filetage défecteur interne pour un effet hautement antireflet, réduisant encore davantage la lumière parasite indésirable.

Remarque : Le Kit d'Anneaux Espaceurs TECHSPEC ([#11-193](#)) et le Kit de Tubes Espaceurs TECHSPEC ([#11-208](#)) offrent toute la gamme des capacités d'espacement d'EO pour un prix réduit.