

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

Mesureurs de Puissance et d'Énergie Laser de Coherent® LabMax Touch Pro 2256259

See More by [Coherent®](#)



Stock #23-661 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €2.535⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €2.535,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

2256259 **Numéro de Modèle:**

Power and Energy **Type:**

±1 **Précision d’Affichage (%):**

Calibration Incertaine (%):
±1.0

Remarque:
Meter supplied with Ac power adapter, power cord, USBcable, 2.5mm stereo AUX to DB9RS-232 cable, 3.5mm AUX to BNC Trigger-incable, Multi-Outputcable(analogout, triggerout, flagout), and certificate of calibration. Cat5 Ethernet cable and HDM cable are customer supplied.
Coherent® [Thermopile Power Sensors](#), [Position Sensing Thermopile Power Sensors](#), [Laser Energy Sensors](#), or [High Sensitivity Sensors](#) Sold Separately

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
238.00

Dimensions (mm):
238 x 162 x 51 mm

Largeur (mm):
162.00

Poids (kg):
1.19

Profondeur (mm):
51

Propriétés optiques

Résolution:
±0.04% (25% to full scale), ±0.26% (5% to 25% of full scale), ±1% (min to 5% of full scale)

Electrical

Sortie Analogique:
0 to 1, 2, or 4 VDC (selectable)

Fréquence d'Echantillonnage (Hz):
10

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
90 to 260 VAC, 50/60 Hz AC

Interface:
Ethernet, USB, RS-232, PC application

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40

Température de Stockage (°C):
-20 to +70

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Le FieldMate est utilisé pour mesurer la puissance laser
- Le FieldMaxI est utilisé pour mesurer la puissance et l'énergie du laser
- Certifiés ISO 17025

Des [Capteurs de Puissance Thermopile de Coherent®](#), des [Capteurs Thermopile de Détection de Position](#), des [Capteurs d'Énergie Laser](#) ou des or [Capteurs Haute Sensibilité](#) sont vendus séparément

Les Mesureurs de Puissance et d'Énergie Laser de Coherent® sont conçus pour mesurer avec précision et aider à régler la puissance ou l'énergie des lasers continus et pulsés. Le FieldMate, doté d'une aiguille analogique avec un grand écran LCD, est compatible avec les capteurs thermopiles ou optiques et constitue une solution économique pour mesurer la puissance d'un laser lorsqu'une analyse avancée des données n'est pas nécessaire. Le FieldMaxI utilise un grand écran LCD rétroéclairé et dispose d'une interface USB pour la connexion à un ordinateur. Les Mesureurs de Puissance et d'Énergie Laser de Coherent® comprennent e FieldMaxI-TO, qui est compatible avec les capteurs thermopiles ou optiques, tandis que le FieldMaxI-TOP est compatible avec les capteurs thermopiles, optiques ou pyroélectriques. Le LabMax Touch et le LabMax Touch Pro sont une solution tout-en-un pour mesurer la puissance ou l'énergie laser et sont idéaux pour les applications nécessitant une analyse avancée des données. Le LabMax Touch Pro offre des fonctions supplémentaires d'analyse des impulsions et permet un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 1 MHz.