

[Afficher tous les 13 produits de la même famille.](#)

Polariseur Linéaire en Verre Monté, M55 x 0,75



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Stock **#25-087** **2 In Stock**

€66⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€66,50 prix unitaire
Qté 10-25	€63,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Mounted Imaging Filter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

50.50 **Ouverture Utile CA (mm):**

57.60 **Diamètre (mm):**

Construction:

Dichroic

Propriétés optiques

Uncoated

Traitement:**Rapport d'Extinction:**

Approx. 19:1 at 400nm
 Approx. 200:1 at 500nm
 ≥2700:1 at 550-650nm
 Approx. 600:1 at 700nm

Float Glass

Substrat: □

95% Efficiency

Polarisation:

Single: 30
 Crossed: 0.15

Transmission (%):**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

400 - 700

Filetage & montage

M55 x 0.75

Filetage Filtre:

6.80

Épaisseur de Monture (mm):**Environnement & durabilité**

-15 to +70

Température d'Utilisation (°C):**Conformité réglementaire**[Visionner](#)**Certificate of Conformance:**

Description produit

- Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
- Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
- Efficacité de polarisation 95%
- Également disponibles [Non Montés](#)

Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés disposent d'une monture rotative fileté disponible en différentes tailles de filetage standard. Les filtres polarisants linéaires transmettent un seul axe de polarisation et peuvent être utilisés pour réduire l'éblouissement et les points chauds dans les systèmes d'imagerie. Deux filtres polarisants peuvent être superposés pour obtenir un effet de densité variable. L'épaisseur comprend un filetage mâle de 2 mm. Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés ont une efficacité de polarisation de 95 %. Les filtres sont également disponibles [non montés](#).

Informations techniques

