

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 355625 | 5,585 mm de dia., NA 0,55, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#16-700** FIN DE SÉRIE CONTACT

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€43,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€43,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
5.59 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
4.13 @447nm

Ouverture Numérique NA:
0.55

Substrat: D-ZLaF52LA
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 447
Traitement: BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 4.6
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.73
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.70 ±0.03
f/#: 0.91
Biseau: Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 355625
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 2.2
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme