


[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Mire Linéaire Chrome sur Verre, 2" x 2"



Stock **#62-536** **4 In Stock**

-

1

+

€725^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€725,00 prix unitaire
Qté 5+	€689,90 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
50.80	Longueur (mm):
±0.002	Précision Totale (mm):
30.1 x 30.1	Taille de Motif (mm):
1.50	Épaisseur (mm):

50.80	Largeur (mm):
Center Line: 0.05 ±0.002 Inner Line: 0.05 ±0.002	Épaisseur de Ligne (mm):
1.00 ±0.003	Espacement Centre à Centre (mm):

Propriétés optiques

Clear Float Glass	Substrat:
>3.0	Densité Optique OD:
20-10 over active area, 60-40 outside	Qualité de Surface:
3 - 4λ	Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Teste et corrcte la distorsion dans les systèmes de vision
- Calibration de l'erreur de perspective des platines de microscopes
- Mesure du champ de vision physique

Les Mres Linéaires sont conçues pour calibrer les systèmes de vision et les platines de microscope par le biais de lignes parallèles répétées sur les axes X et Y. En utilisant ces lignes comme référence, la distorsion et l'erreur de perspective peuvent être quantifiées et calibrées à partir d'un système. Les Mres Linéaires sont disponibles sous forme de chrome sur du verre flotté transparent et de chrome à faible réflexion sur du verre blanc sodocalcique. Le chrome sur verre flotté clair est transparent et peut être utilisé pour un éclairage transmissif par rétro-éclairage, tandis que le chrome à faible réflexion sur verre blanc sodocalcique peut être utilisé pour un éclairage réfléchissant par éclairage frontal, sans créer de reflets qui dégradent l'image de la mire.