


[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Filtre Passe-Bande VIS Linéaire Variable



#88-365

Stock **#88-365** 3 In Stock

-

1

+

€1.885⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.885,00 prix unitaire
Qté 10-25	€1.697,00 prix unitaire
Qté 26-49	€1.612,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Bandpass Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

60.0 x 12.0

Dimensions (mm):

Longueur (mm):

60.00	
2.50	Épaisseur (mm):
12.00	Largeur (mm):
0.5 x 10.0	Ouverture (mm):

Propriétés optiques

@50%: 7-20 @0.1%: 13-34	Largeur de Bande (nm):
≥4.0	Densité Optique OD:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
>95	Transmission Min. (%):
Variable	Traitement:
Average: >4.0 Minimum: >3.0	Densités à Pas:
>95	Transmission (%):
40 to 95 (Average)	Pas de Transmission (%):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

- Largeurs de bande étroites à transmission forte
- Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,5 x 10,0 mm
- Blocage OD4
- [Filtres Variables Linéaires à Transition](#) également disponibles

Les Filtres Passe-Bande Linéairement Variables sont des filtres optiques traités avec précision, dont les propriétés spectrales varient linéairement sur toute la longueur du filtre. Ils présentent une transmission élevée à l'intérieur des bandes passantes étroites et un blocage profond de la lumière non désirée afin d'optimiser les performances du système à la longueur d'onde requise. La réponse spectrale peut être corrigée simplement en déplaçant la position du filtre par rapport à la source lumineuse. De plus, un seul Filtre Passe-Bande Linéairement Variable peut remplacer plusieurs filtres spécifiques de manière à simplifier la configuration du système et réduire le poids.