

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Éclairage Linéaire MicroBrite, 660 nm, 100 mm



Stock **#74-229** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€770^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€770,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Compatible with #18-645 external controller	Remarque:
Advanced Illumination	Fabricant:
Line Light	Géométrie:
Mode d'Éclairage:	


Constant	
Propriétés physiques et mécaniques	
100.00	Longueur (mm):
123.7 L x 101.6 W x 20.1 D	Dimensions (mm):
508	Poids (g):
Propriétés optiques	
Red	Couleur:
660	Longueur d'Onde (nm):
0.5-23	Distance de Travail (pouces):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Flying Leads	Connecteur:
24VDC, 1A	Tension d'Utilisation (V):
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Filetage & montage	
M4 Mounting Screws	Monture:
Environnement & durabilité	
0 °C to 35 °C	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- Idéaux pour les applications à balayage linéaire
- LED haute puissance en blanc, rouge et bleu
- Facteur de forme compact pour une intégration facile

Les Éclairages Linéaires Microbrite™ d'Advanced Illumination offrent une solution compacte pour les applications de balayage linéaire. Ces éclairages sont conçus avec un profil d'éclairage à haute intensité et une efficacité thermique élevée, ce qui leur confère une longue durée de vie, même en cas de fonctionnement continu. Ces éclairages sont dotés d'un canal de montage M4 pour faciliter l'intégration et sont disponibles dans les longueurs d'onde blanche, bleue et rouge. Les Éclairages Linéaires MicroBrite™ d'Advanced Illumination sont idéaux pour les applications de balayage linéaire telles que l'inspection à grande vitesse de matériaux, notamment les textiles, le papier ou les plastiques, et l'inspection de panneaux solaires ou d'écrans à cristaux liquides.

Fichiers pour montures imprimables en 3D



Configuration pour barres lumineuses ou éclairages linéaires

TÉLÉCHARGER

Conçus pour être utilisés avec les [Systèmes de Montage à Bras Articulé](#), ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de 1/4-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.



Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle
[Lire](#).



Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes
[Regarder](#).