

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Lentille Focalisable Électriquement Optotune à Faible Dispersion, Traitement VIS | EL-10-30-TC-VIS-12D

See More by [Optotune](#)



Stock #34-970 3-4 JOURS

- 1 +

€545,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€545,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ Low Dispersion Polymer

Traitement: BBAR (400-700nm)

Type: Specialty Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

400 - 700
Nombre d'Abbe (v_d): 100.00
Ouverture Utile CA (mm): 10.0
Courant (mA): 0 - 250, 400 abs. max
Gamme de Focalisation: +8.3 to +20 diopter +55 to +120mm
Indice de Réfraction n_d: 1.300
Cycles de Vie: >1,000,000,000
Numéro de Modèle: EL-10-30-TC-VIS-12D
Diamètre Externe (mm): 30.0
Consommation de Puissance (W): 0 - 0.9 (0 - 2 abs. max)
Temps de Réponse (ms): 2.5 (10%-90% step)
Épaisseur (mm): 10.70
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: Vertical: 0.2λ @ 525nm Horizontal: 0.5λ @ 525nm
Damage Threshold, By Design: □ 10 kW/cm ² @ 1064nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner