

Filtre de Coupure UV Monté M86 x 1,0



Mounted UV Filters

Stock **#64-895**

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

-

1

+

€101^{,97}

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€101,97

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Mounted Imaging Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

81.0	Ouverture Utile CA (mm):
89.0 +0/-0.2	Diamètre Externe (mm):
5.00	Epaisseur avec la Monture (mm):
2.00	Épaisseur (mm):
±0.2	Tolérance Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
390.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
L-39	Numéro de Verre/Filtre:
Hoya L-39	Substrat: ☐
Multi-coated	Traitement:
Clear	Couleur:
80-50	Qualité de Surface:
R _{avg} >2% @ 500 - 700nm	Spécification du Traitement:
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Filetage & montage	
M86 x 1.00	Filetage Filtre:
7.0	Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
Environnement & durabilité	
-15 to +70	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Bloquent l'UV et transmettent le visible
 - Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière
- Les Filtres UV Montés sont proposés avec des filetages pour monture photographique et pour monture de filtre standards. Ces filtres sont idéaux pour les applications où la lumière UV doit être bloquée et la lumière visible laissée passer. L'ouverture utile montée est inférieure de 5 mm au diamètre de la monture. Le diamètre extérieur maximal est supérieur de 2 mm au diamètre de la monture, sauf pour les 62 mm et 72 mm, qui sont plus grands de 3 mm. Les filtres UV montés sont de couleur claire et non rotatifs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

