

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Nikon 200mm Tube Lens

See More by [Nikon](#)



#58-520: Nikon 200mm Tube Lens

Stock **#58-520** 20+ In Stock

-

1

+

€600⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€600,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	Tube Lens
Fabricant:	Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):	29.00
Diamètre Max. (mm):	36.0

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):	
--------------------------	--

200.00	
	Grossissement:
1X	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
400 - 700	
Numéro de Champ:	
26.5	
Entrance Pupil Diameter (mm):	
32.0	

Filetage & montage

	Filetage:
M88 x0.5	

Conformité réglementaire


	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

• Meilleure transmission de l'UV
• Modèles à grande ouverture numérique
• Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence

Les Objectifs Nikon CFI Super Fluor sont conçus pour fournir une meilleure transmission de l'UV dans les applications fonctionnant jusqu'à un niveau minimal de 340 nm, y compris pour une utilisation avec les fluorochromes indo-1, fura-2 et fluo-3, ou pour la photo-activation de composés. Ces objectifs sont conçus avec des matériaux à auto-fluorescence faible et avec des ouvertures numériques élevées de manière à garantir des images de fluorescence brillantes et nettes. Ces objectifs de microscope ont été optimisés pour améliorer le rapport signal-bruit des longueurs d'onde courtes.

Informations techniques



Dimensions (mm)						
Stock No.	Magnification	Parafocal Length	A	B	C	D
#88-374	4X	60.06	30.0	44.4	19.7	M25 x0
#88-375	10X	60.06	32.0	58.7	8.0	M25 x0
#88-376	20X	60.06	33.5	58.9	9.0	M25 x0
#88-377	40X	60.06	33.0	59.6	7.5	M25 x0