

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle, M34 x 0,50



Stock #21-715 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €92⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€92,00 prix unitaire
Qté 10+	€87,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Mounted Imaging Filter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

29.00 **Ouverture Utile CA (mm):**

36.00 **Diamètre (mm):**

Black Anodized Aluminum

Construction:

Propriétés optiques

Hardcoated

Traitement:

Rapport d'Extinction:
up to 3000:1 @ ~600nm (nominal)

40-20

Qualité de Surface:

400 - 700

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Filetage & montage

M34 x 0.50

Filetage Filre:

Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
9.6

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Visionner

Certificate of Conformance:

Conforme

Reach 242:

Description produit

- Rapport d'extinction jusqu'à 3000:1 (nominal) à ~600 nm
- Montés dans un boîtier rotatif et verrouillable
- Qualité de surface de 40-20

Les Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle se caractérisent par une monture fileté rotative avec une large gamme de filetages courants pour la vision industrielle, de M22 à M105. Une vis à oreilles de verrouillage permet au polariseur de conserver son orientation en cas de vibrations ou de déplacement accidentel dans un système. En plus de polariser la lumière incidente non polarisée, ces polariseurs linéaires peuvent être utilisés pour réduire considérablement l'éblouissement spéculaire et les points chauds des surfaces réfléchissantes, des surfaces lisses ou des surfaces couvertes de graisse, d'huile ou de liquide. Les Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle sont idéaux pour les applications de vision industrielle dans les environnements de fabrication, industriels et de laboratoire.