


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Micromètre, Ligne et Point, sur Verre Opale avec Certificat NIST



Stock **#59-274** CONTACT

-

1

+

€1.510^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€1.510,00 prix unitaire
Qté 5+	€1.435,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Yes	NIST Certification:
Propriétés physiques et mécaniques	
2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 7µm, 8µm, 9µm, 10µm, 25µm, 50µm, 75µm, 100µm	Divisions Echelle:
25.4 x 76.2	Dimensions (mm):

	Épaisseur (mm):
1.50 ±0.100	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.100	

Propriétés optiques

	Substrat:
Chrome on Opal Glass	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 235:
Conforme	

Description produit

- Calibre Pixel Dithering
 - Gammes de Lignes et de Points de 2µm à 100µm
 - Versions NIST Certifiée Disponible
- Ce micromètre est conçu pour calibrer des composants d'imagerie performant des mesures critiques. Le motif se compose de paramètres connus de points et de lignes ayant des tailles de 2, 3,4, 5, 6, 7 , 8 , 9 , 10, 25, 50, 75, et 100µm. Calibrer avec cette mire peut limiter les effets de pixel dithering en algorithmes de procédé d'image. La mire se compose de chrome sur verre ou de chrome sur opale, 1"x3"x1.5mm.