


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Micromètre Standard – Ligne et Point



Stock **#58-606** **2 In Stock**

-

1

+

€845^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€845,00 prix unitaire
Qté 5+	€803,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
No	NIST Certification:
Propriétés physiques et mécaniques	
Divisions Echelle: 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 7µm, 8µm, 9µm, 10µm, 25µm, 50µm, 75µm, 100µm	
25.4 x 76.2	Dimensions (mm):

1.50 ±0.100	Épaisseur (mm):
±0.100	Tolérance Dimensionelle (mm):

Propriétés optiques	
Chrome on Glass	Substrat:
60-40	Qualité de Surface:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Calibre Pixel Dithering
- Gammes de Lignes et de Points de 2µm à 100µm
- Versions NIST Certifiée Disponible

Ce micromètre est conçu pour calibrer des composants d'imagerie performant des mesures critiques. Le motif se compose de paramètres connus de points et de lignes ayant des tailles de 2, 3,4, 5, 6, 7 , 8 , 9 , 10, 25, 50, 75, et 100µm. Calibrer avec cette mire peut limiter les effets de pixel dithering en algorithmes de procédé d'image. La mire se compose de chrome sur verre ou de chrome sur opale, 1"x3"x1.5mm.