


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Micromètre Standard Multi-Grilles



Stock **#58-607** **2 In Stock**

-

1

+

€505^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€505,00 prix unitaire
Qté 5+	€480,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

No

NIST Certification:

Propriétés physiques et mécaniques

Divisions Echelle:

0.5mm (25µm divisions), 1.0mm (50µm divisions),
2.0mm (100µm divisions), 4.0mm (200µm
divisions), angle grid (15° segments)

Dimensions (mm):

25.4 x 76.2	
1.50 ±0.100	Épaisseur (mm):
±0.100	Tolérance Dimensionelle (mm):
Propriétés optiques	
Chrome on Glass	Substrat:
60-40	Qualité de Surface:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Calibre la Distorsion en Systèmes de Grossissement Elevé
- Version Certifiée NIST Disponible

Ce micromètre se compose de grilles de fréquences variables, et est idéal pour calibrer la distorsion en systèmes microscopiques. Les tailles des grilles sont de 0.5mm (25µm divisions), 1.0mm (50µm divisions), 2.0mm (100µm divisions) et 4.0mm (200µm divisions). Le micromètre se compose également d'une grille angulaire (15° segments). Mre en chrome sur verre, 1"x3"x1.5mm.