

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Olympus SLMPLN 20X Objective

See More by [Olympus](#)



#86-824

Stock **#86-824** [CONTACT](#)

-

1

+

€3.655^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.655,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
1-U2M265	Numéro de Modèle:
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Type:
Infinity Corrected	Style:


Olympus	Fabricant:
Propriétés physiques et mécaniques	
1.3	Champ de Vision (mm):
20.00	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
26	Diamètre Max. (mm):
56	Poids (g):
Propriétés optiques	
N/A	Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
9.00	Distance Focale FL (mm):
20X	Grossissement:
0.25	Ouverture Numérique NA:
T> 90 from 400-700nm	Transmission (%):
1.34	Pouvoir de Résolution (µm):
4.40	Profondeur de champ (µm):
25.0	Distance de Travail (mm):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
26.5	Numéro de Champ:
45	Parfocal Length (mm):
N/A	Liquide d'Immersion :
Filetage & montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Parfaits pour la microscopie à fond clair
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Transmission supérieure à 90 % de 400 à 700 nm
- Autres [Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini](#) disponibles


Les Objectifs Achromatiques MPlan Corrigés à l'Infini à Super Longue WD d'Olympus sont parfaits pour l'assemblage électronique, l'inspection de semi-conducteurs, ou d'autres applications d'inspection à champ plat pour lesquelles la résolution est essentielle. Ces objectifs offrent d'excellentes performances, une clarté d'image supérieure et de longues distances de travail.

Informations techniques





Using Olympus Objectives
with C-Mount Cameras



Stock #ABCDEFG

SLMPLN 20X	86-824	20.0	0.5	0.2	16.1	25.0	26.0	4.9
SLMPLN 50X	86-825	27.0	2.2	0.7	16.9	21.4	26.0	4.9
SLMPLN 100X	86-826	37.4	1.0	0.2	14.7	23.8	26.0	4.9

