

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

# Objectif Olympus UMPLFLN 10XW

See More by [Olympus](#)



Olympus UMPLFLN 10XW Objective, #34-555

Stock **#34-555** [CONTACT](#)

-

1

+

€1.315<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €1.315,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

**i** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1-U2M583                                                                  | Numéro de Modèle: |
| Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :<br>Focal Length: 180mm |                   |
| Microscope Objective                                                      | Type:             |
| Infinity Corrected                                                        | Style:            |

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Olympus                            | Fabricant:                                          |
| Propriétés physiques et mécaniques |                                                     |
| 2.65                               | Champ de Vision (mm):                               |
| 41.50                              | Longueur de Filetage Extérieur (mm):                |
| 21                                 | Diamètre Max. (mm):                                 |
| 66                                 | Poids (g):                                          |
| Propriétés optiques                |                                                     |
| N/A                                | Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm): |
| 18.00                              | Distance Focale FL (mm):                            |
| 10X                                | Grossisse-<br>ment:                                 |
| 0.30                               | Ouverture Numérique NA:                             |
| 1.12                               | Pouvoir de Résolution (µm):                         |
| 4.08                               | Profondeur de champ (µm):                           |
| 3.5                                | Distance de Travail (mm):                           |
| 400 - 700                          | Gamme de Longueur d'Onde (nm):                      |
| 26.5                               | Numéro de Champ:                                    |
| 45                                 | Parfocal Length (mm):                               |
| Water                              | Liquide d'Immersion :                               |
| Filetage & montage                 |                                                     |
| RMS / 20.32mm x36 TPI              | Filetage:                                           |
| Conformité réglementaire           |                                                     |
| <a href="#">Visionner</a>          | Certificate of Conformance:                         |

## Description produit

- Objectifs à immersion d'eau avec un CID et une fluorescence excellents
- Affichent des images plates des facteurs de transmission élevés à la zone infrarouge proche du spectre
- Idéals pour l'imagerie par fluorescence du tissu et des échantillons, tels que les tissus cérébraux
- Gamme de grossissement de 10X à 60X

Les objectifs à immersion d'eau Olympus présentent un grossissement allant de faible à élevé avec des ouvertures numériques extrêmement élevées et de longues distances de travail. En utilisant l'eau à la place de l'huile, vous pouvez surmonter efficacement les problèmes courants d'aberration. Tout comme les objectifs à immersion d'huile, ces objectifs à immersion d'eau sont utiles pour l'imagerie des sections de tissu finement découpées et de cellules vivantes, ainsi que pour d'autres applications en neuroscience. Les objectifs à immersion d'eau Olympus sont dotés d'une excellente transmission dans le domaine de l'IR, et ces lentilles sont odnc adaptées aux applications CID-IR et de fluorescence. Les hautes ouvertures numériques fournissent également un qualité d'image superbe quand utilisées avec la plupart des microscopes laser confocaux.

## Informations techniques

|               | Stock #                 | A    | B   | C   | D    | E  | F   |
|---------------|-------------------------|------|-----|-----|------|----|-----|
| UMPLFLN 10XW  | <a href="#">#34-555</a> | 41.5 | 9.7 | 7   | 15.7 | 21 | 4.5 |
| UMPLFLN 20XW  | <a href="#">#34-556</a> | 41.5 | 9.7 | 7   | 15.7 | 21 | 4.5 |
| LUMPLFLN 40XW | <a href="#">#34-557</a> | 41.7 | 9.9 | 7.2 | 15.8 | 21 | 4.5 |

