

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

Olympus UPLFLN 4X Objective

See More by [Olympus](#)



Olympus Plan Fluorite Objectives

Stock **#86-817** 3 In Stock

-

1

+

€680^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€680,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
1-U2B5222	Numéro de Modèle:
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Type:
Infinity Corrected	Style:


Olympus	Fabricant:
Propriétés physiques et mécaniques	
6.62	Champ de Vision (mm):
27.90	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
24	Diamètre Max. (mm):
81	Poids (g):
Propriétés optiques	
N/A	Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
45.00	Distance Focale FL (mm):
4X	Grossissement:
0.13	Ouverture Numérique NA:
2.58	Pouvoir de Résolution (µm):
16.27	Profondeur de champ (µm):
17.00	Distance de Travail (mm):
380 - 900	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
26.5	Numéro de Champ:
45	Parfocal Length (mm):
N/A	Liquide d'Immersion :
Filetage & montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Filetage:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Excellente transmission dans l'UV
- Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
- Autres [Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini](#) disponibles

Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont des objectifs polyvalents qui utilisent un traitement multi-couches avancé pour offrir d'excellentes images à champ plat, de l'UV à l'IR proche. Ces objectifs offrent un rapport signal-bruit élevé, une excellente résolution, et un contraste d'image élevé. Ils sont sont parfaits pour la microscopie à fond clair ou pour les observations de contraste interférentiel (DIC) de Nomarski, en plus de la microscopie à fond noir ou à fluorescence, ou des techniques de polarisation spécifiques. Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont disponibles avec un grossissement de 4X à 100X. Des ouvertures numériques élevées et des options d'immersion dans l'huile sont disponibles. D'autres [objectifs Olympus corrigés à l'infini](#) sont également proposés.

Informations techniques





Using Olympus Objectives
with C-Mount Cameras



	Stock #	A	B	C	D	E	F	G
UPLFLN 4X	86-817	27.9	2.8	0.0	18.0	18.0	24.0	4.5
UPLFLN 10X	86-818	34.9	10.1	0.0	13.6	13.6	24.0	4.5
UPLFLN 20X	86-819	42.8	5.3	2.3	9.4	15.8	26.0	4.5
UPLFLN 40X	86-820	44.4	5.1	4.0	8.5	16.0	26.0	4.5
UPLFLN 60X	86-822	44.7	5.2	2.7	8.6	17.0	29.0	4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion)	86-823	44.7	5.5	3.0	7.0	17.2	28.0	4.5

