

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Objectif Olympus UPLXAPO 40X à Immersion dans l’Huile

See More by [Olympus](#)



Olympus UPLXAPO 40X Oil Immersion Objective

Stock **#73-283** 1 In Stock

-

1

+

€8.830⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€8.830,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
UPLXAPO40XO	Numéro de Modèle:
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Type:
Infinity Corrected	Style:

	Fabricant:
Olympus	
	Remarque:
Spring-loaded. Recommended Immersion Oil #86-834	

Propriétés physiques et mécaniques	
	Champ de Vision (mm):
0.66	
	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.76	
	Diamètre Max. (mm):
28.50	
	Poids (g):
161	

Propriétés optiques	
	Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17	
	Distance Focale FL (mm):
4.50	
	Grossissement:
40X	
	Ouverture Numérique NA:
1.40	
	Pouvoir de Résolution (µm):
0.20	
	Profondeur de champ (µm):
0.16	
	Distance de Travail (mm):
0.13	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 1000	
	Numéro de Champ:
26.5	
	Parfocal Length (mm):
45.06	

	Liquide d'Immersion :
Oil	

Filetage & montage	
	Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI	

Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Grandes ouvertures numériques (NA) jusqu'à 1,45
- Correction d'aberration chromatique de 400 à 1000 nm
- Planéité d'image uniforme sur de grands champs de vision

Les Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line (également appelés série UPLXAPO) sont les objectifs haute performance de nouvelle génération d'Olympus qui se caractérisent simultanément par une ouverture numérique (NA) élevée, une correction d'aberration chromatique à large bande et une excellente planéité de l'image. La grande ouverture numérique (NA) permet une excellente efficacité de collecte de la lumière pour mieux capturer les signaux faibles, permettant un temps d'exposition plus court et un contraste plus élevé. La large correction d'aberration chromatique compense le décalage spatial des couleurs dépendant de la longueur d'onde pour obtenir une excellente reproduction des couleurs. Ces objectifs permettent également d'obtenir une grande planéité de l'image du centre aux bords des images sur de grands champs de vision (FOV), ce qui les rend idéaux pour le stitching d'images et l'analyse quantitative des images. Les Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line sont utilisés dans des applications cliniques et des sciences de la vie exigeantes, notamment en pathologie, en microscopie de fluorescence, en imagerie de fluorescence multicolore ou à grand champ, en microscopie confocale ou à super résolution et en imagerie de lames entières.

Informations techniques

	Stock #	A	B	C	D	E	F	G	WD
Olympus UPLXAPO 4X Objective	#14-905	31.89	-	-	15.4	15.4	28	4.7	13.0
Olympus UPLXAPO 10X Objective	#14-906	41.78	3.7	4.28	9.6	19.4	28	4.6	3.1
Olympus UPLXAPO 20X Objective	#14-907	44.28	3.39	2.88	10.2	18.6	28	4.8	0.61
Olympus UPLXAPO 40X Objective	#14-908	44.71	4.21	2.11	7.5	20.3	31.5	4.9	0.18
Olympus UPLXAPO 60X Oil Immersion Objective	#14-909	44.74	2.1	2.84	10	19.3	31.5	4.9	0.15

