

Roues de Filtres Motorisées à 6 Positions, 25/25,4 mm



#88-171 with cover



Stock **#88-171** 1 In Stock

-

1

+

€1.972⁴⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.972,45 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Adjustable - Rotary

Type:

Circular	Type d'Optique:
6	Nombre de Filtres:
Adjacent Locations: 0.8	Temps de Réponse du Support de Filtre (secondes):
Yes	Motorized:
Propriétés physiques et mécaniques	
±0.25	Répétabilité (°):
139.0 x 55.0 x 111.0	Housing Dimension:
7.0	Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
Connectivité matérielle & interfaçage	
USB Female Micro A	Connecteur:
+5 VDC, 1.2 A	Alimentation:
Filetage & montage	
25.0 - 25.4	Taille des optiques compatibles (mm):
M6 x 1.0, 1/4-20, M4 x 0.7, 8-32	Compatible Post:
Environnement & durabilité	
0 to 60	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:


DESCRIPTION PRODUIT

- Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
- Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
- Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage

Les Roues à Filtres Motorisées Miniatures sont parfaites pour les applications à espace limité qui nécessitent une sélection spectrale, comme la microscopie par fluorescence, la photographie couleur CCD ou la photométrie. Ces roues à filtres actionnées par un moteur pas à pas et régulées par un codeur optique, sont conçues pour localiser des positions absolues de façon répétée, aussi bien manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir, qu'à distance via une interface RS-232 ou USB 2.0. Elles possèdent deux positions d'ouverture, l'une à 12:00 et l'autre à 9:00, et d'un affichage numérique qui indique à tout moment la position du filtre. La roue à filtres à six positions accepte des filtres de 25 mm tandis que celle à douze positions accepte des filtres de 12,5 mm. La base de l'unité comporte six trous de montage filetés permettant de faciliter l'intégration du système, à savoir un trou de 1/4"-20, deux de #8-32, un de M6 et deux de M4

Remarque : Des accessoires sont disponibles pour augmenter ou diminuer la taille du filtre compatible.

INFORMATIONS TECHNIQUES



#88-398	
Quantity	Description
1	12.5mm Filter Wheel
1	12 Position Filter Retaining Wheel
1	5VDC Converter
1	USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)

1	RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1	Software Flash Drive
2	Threaded Aperture Caps
6	Threaded ½" Filter Retaining Rings
1	5/64" Ball Driver
1	Operating Manual

#88-171	
Quantity	Description
1	25mm Filter Wheel
1	6 Position Filter Retaining Wheel
1	5VDC Converter
1	USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1	RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1	Software Flash Drive
2	Threaded Aperture Caps
6	Threaded 1" Filter Retaining Rings
1	5/64" Ball Driver
1	Operating Manual