

Filtre Passe-Haut SCHOTT OG-530, 12,5 mm de dia.

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#54-654** ☐ En Stock



1



€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€28,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Position de Coupure λ_c (nm):
530±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 530.00
Densité (g/cm³): 2.56
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT OG530
Traitement: Uncoated
Couleur: Yellow
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 600.00
Transmittance Spectrale t_p (%): 93.00
Limite du Stopband λ_s(nm): 460.00
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 506.00
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner