


Filtre Passe-Haut SCHOTT OG-570, 50,8 x 50,8 mm

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#46-062** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€49,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€49,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Position de Coupure λ_c (nm):
570±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
570.00

Densité (g/cm³):

2.56
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT OG570
Longueur (mm): 50.80
Traitement: Uncoated
Couleur: Orange
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 640.00
Transmittance Spectrale t_p (%): 93.00
Limite du Stopband λ_s (nm): 500.00
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 510.00
Épaisseur (mm): 3.00 $\pm$ 0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Largeur (mm): 50.80
Tolérance Dimensionnelle (mm): $\pm$ 0.38
Facteur de Réflexion P_d : 0.92
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner