

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M9M-CYL



Stock **#17-826** [CONTACT](#)

-

1

+

€2.705⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.705,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Monochrome

Spectre:

Caractéristiques du produit

Monochrome Microscopy Camera

Type:

M9M-CYL

Numéro de Modèle:

Pixelink

Fabricant:

Série de Caméras:

M-Series	
Propriétés physiques et mécaniques	
80.88 x 54.01 (excludes lens mount)	Dimensions (mm):
218.5	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
Not Specified	Tampon d'Image:
1"	Type de Capteur:
8.85	Résolution (MegaPixels):
45.20	Taux d'Image (fps):
4,096 x 2,160	Pixels (H x V):
3.45 x 3.45	Taille de Pixel, H x V (µm):
14.1 x 7.5	Aire Active, H x V (mm):
Sony IMX255	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturateur:
8/12 bit	Profondeur de Pixel:
Not Specified	Contrôle d'Exposition:
70	Gamme Dynamique (dB):
USB3 Vision	Machine Vision Standard:
Electrical	
Not Specified	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
USB 3.0	Interface:
USB 3.0, Micro-B	Connecteur:
Power over USB	Alimentation d'Énergie:
None	GPIOs:
Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
None	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
No Mounting Threads/Tripod Adapter	Filetage:
Environnement & durabilité	
0 to +50	Température d'Utilisation (°C):
-45 to +85	Température de Stockage (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:

Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
- Logiciel de capture Pixelink® inclus
- Facteur de forme compacte
- Logiciel de microscopie µScope à trois niveaux en option

Les Caméras de Microscope Pixelink® de la série M offrent des capacités d'imagerie rentables et de haute résolution pour la microscopie à fond clair et à fond noir. Ces caméras sont conçues pour capturer des images haute résolution allant jusqu'à 20 MP et sont disponibles avec différentes tailles de capteurs et taux d'images. Elles comprennent un câble USB 3.0 et le logiciel de capture Pixelink®, ce qui facilite leur intégration dans les systèmes de microscopie existants dans divers laboratoires. Le logiciel de microscopie µScope à trois niveaux (Essentials, Standard, Professional), disponible en option, offre des fonctionnalités avancées ciblées sur la microscopie et des outils de mesure tels que la mesure en direct, la capture à intervalles de temps et la comparaison d'images en direct. Les Caméras de Microscope Pixelink® M-Series sont idéales pour les applications exigeantes nécessitant une imagerie haute résolution et à faible bruit, notamment les sciences de la vie, la métrologie et l'imagerie médicale.

Remarque : [Logiciel de capture Pixelink®](#) disponible en téléchargement. Câble USB 3.0 inclus.