


[Afficher tous les 41 produits de la même famille.](#)

## Objectif Olympus MXPLFLN-BD 20X

See More by [Olympus](#)



Olympus MXPLFLN-BD 20X Objective

Stock #75-248 **1 In Stock**

- 1 + €4.500<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.500,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

MXPLFLN20XBD	Numéro de Modèle:
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm)	:
Focal Length: 180mm	
Brightfield/Darkfield	Type:
Infinity Corrected	Style:

Olympus

Fabricant:

## Propriétés physiques et mécaniques

32.00 Diamètre (mm):

1.32 Champ de Vision (mm):

46.80 Longueur (mm):

42.00 Longueur de Filetage Extérieur (mm):

32.0 Diamètre Max. (mm):

104 Poids (g):

9.90 Dia. pupille de sortie (mm):

## Propriétés optiques

N/A Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):

9.00 Distance Focale FL (mm):

20X Grossissement:

0.55 Ouverture Numérique NA:

0.61 Pouvoir de Résolution ( $\mu\text{m}$ ):

0.91 Profondeur de champ ( $\mu\text{m}$ ):

3.00 Distance de Travail (mm):

400 - 700 Gamme de Longueur d'Onde (nm):

26.5 Numéro de Champ:

45.00 Parfocal Length (mm):

N/A Liquide d'Immersion :

10.80 Entrance Pupil Diameter (mm):

## Filetage & montage

M26 x 36 TPI Filetage:

## Conformité réglementaire

Visionner Certificate of Conformance:

## Description produit

- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Excellente transmission de 400 à 700 nm
- Autres [Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini](#) disponibles

Les Objectifs Semi-Apochromatiques MPlan Fluorite Corrigés à l'Infini d'Olympus sont parfaits pour toute une gamme d'applications utilisant une multitude de méthodes d'éclairage. Ces objectifs offrent de longues distances de travail pour améliorer la sécurité des échantillons en plus d'offrir un contraste élevé pour l'observation. Les objectifs comprennent également des positions de pupilles standard, qui permettent l'utilisation de plusieurs [prismes](#) ou [polariseurs](#) pour les applications de microscopie à contraste interférentiel (DIC).

## Informations techniques

Stock #	Model	A	B	C	D	E	F	G	WD
#88-202	LMPLFLN 5X	22.5	0.3	-	25.4	-	26.0	4.9	22.5
#88-203	LMPLFLN 10X	24.0	1.9	-	15.2	22.4	26.0	4.5	21.0
#88-204	LMPLFLN 20X	33.0	3.7	-	17.0	-	26.0	4.8	12.0
#88-205	LMPLFLN 50X	34.4	4.0	-	18.2	-	26.0	4.9	10.6
#88-206	LMPLFLN 100X	41.6	3.8	0.5	12.5	18.1	26.0	4.7	3.4
#16-880	MPLFLN 1.25X	41.5	-	-	28.6	29.0	30	4.9	3.5
#39-573	MPLFLN 2.5X	34.3	2.7	-	24.5	29.0	30.0	4.9	10.7
#88-332	MPLFLN 5X	25.0	2.5	-	20.9	-	26.0	4.5	20.0
#88-333	MPLFLN 10X	34.0	5.6	-	14.5	-	26.0	4.5	11.0
#23-721	MPLFLN 20X	42.0	2.63	2.15	9	20.4	26	4.8	3
#23-722	MPLFLN 50X	42.0	3.4	1.96	10.3	19	26	4.5	3

Stock #	Model	A	B	C	D	E	F	G	WD
#86-827	LMPLFLN-BD 5X	30.0	2.6	3.4	16.2	29.5	32.0	5.0	15.0
#86-828	LMPLFLN-BD 10X	35.0	2.1	2.7	15.5	30.0	32.0	4.5	10.0
#86-829	LMPLFLN-BD 20X	33.0	1.2	0.5	22.0	30.0	32.0	4.5	12.0
#86-830	LMPLFLN-BD 50X	34.4	1.2	1.4	20.7	28.0	32.0	4.8	10.6
#86-831	LMPLFLN-BD 100X	41.7	1.2	4.0	21.0	29.0	32.0	4.7	3.3