

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

## Olympus SZX7 Objectif Plan Achromatique 0,75X

See More by [Olympus](#)



SZX7 Zoom Stereo Microscope - accessories shown not included



Stock **#88-114** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €1.580<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+ €1.580,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

N1200600 **Numéro de Modèle:**

Olympus **Fabricant:**

### Propriétés optiques

Grossissement:

0.75X

## Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

## Description produit

- Rapport de zoom de 7:1 avec une possibilité d'adaptation vidéo
- Longues distances de travail
- Les accessoires augmentent le grossissement entre 4X et 336X
- Des [Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61](#) sont également disponibles

Le Microscope Zoom Stéréo SZX7 d'Olympus utilise un système optique galiléen pour fournir une précision d'image supérieure à des résolutions élevées. Il offre une compatibilité vidéo pour analyser l'image ainsi qu'un statif permettant un positionnement précis. Par ailleurs, le SZX7 dispose d'un mécanisme de blocage intégré ainsi qu'une variété d'objectifs et d'oculaires afin de fournir une bonne planéité d'image pour une grande variété d'échantillons et d'applications et pour faciliter l'imagerie d'échantillons difficiles d'accès.

## Informations techniques

Description	Stock No.
<b>Microscope Body (Required)</b>	
SZX7 Stereo Microscope Body	<a href="#">#88-103</a>
<b>Stands (One Required)</b>	
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate	<a href="#">#88-207</a>
Transmitted and Reflected LED Light Stand	<a href="#">#88-208</a>
<b>Observation Tubes (One Required)</b>	
30° Binocular Observation Tube	<a href="#">#88-106</a>
30° Trinocular Observation Tube (Camera Adapter Required)	<a href="#">#88-107</a>
<b>Eyepieces (Two Required)</b>	
10X Widefield Eyepiece	<a href="#">#88-108</a>
15X Widefield Eyepiece	<a href="#">#88-109</a>
20X Widefield Eyepiece	<a href="#">#88-110</a>
30X Widefield Eyepiece	<a href="#">#88-111</a>
<b>Objectives (One Required)</b>	
0.5X Achromatic Objective Lens	<a href="#">#33-254</a>
1X Achromatic Objective Lens	<a href="#">#88-112</a>
1.25X Achromatic Objective Lens	<a href="#">#88-113</a>
0.75X Plan Achromatic Objective Lens	<a href="#">#88-114</a>
2X Plan Achromatic Objective Lens	<a href="#">#88-115</a>
1X Plan Apochromatic Objective Lens	<a href="#">#88-116</a>
<b>Camera Adapters (One Required for Video/Image Capture)</b>	
1X Camera Adapter w/ C-mount Coupler	<a href="#">#88-209</a>
0.63X C-Mount Adapter	<a href="#">#11-122</a>
0.5X C-Mount Adapter	<a href="#">#11-123</a>
<b>Optional Accessories</b>	
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand	<a href="#">#88-123</a>

Objective Lens	10X Eyepiece <a href="#">#88-108</a>		15X Eyepiece <a href="#">#88-109</a>		20X Eyepiece <a href="#">#88-110</a>		30X Eyepiece <a href="#">#88-111</a>	
	F.N. 22		F.N. 16		F.N. 12.5		F.N. 7	
	Mag.	FOV (mm)	Mag.	FOV (mm)	Mag.	FOV (mm)	Mag.	FOV (mm)
0.5X	4X-28X	55 - 7.8	6X-42X	40 - 5.7	8X-56X	31.3 - 4.5	12X-84X	17.5 - 2.5
0.75X	6X-42X	36.7 - 5.2	9X-63X	26.7 - 3.8	12X-84X	20.8 - 3	18X-126X	11.7 - 1.7
1X	8X-56X	27.5 - 3.9	12X-84X	20 - 2.9	16X-112X	15.6 - 2.2	24X-168X	8.8 - 1.3
1.25X	10X-70X	22 - 3.1	15X-105X	16 - 2.3	20X-140X	12.5 - 1.8	30X-210X	7.0 - 1.0
1.5X	12X-84X	18.3 - 2.6	18X-126X	13.3 - 1.9	24X-168X	10.4 - 1.5	36X-252X	5.8 - 0.83
2X	16X-112X	13.8 - 1.9	24X-168X	10 - 1.4	32X-224X	7.8 - 1.1	48X-336X	4.4 - 0.63

Olympus SZ51/SZ62	Olympus SZX7
Affordably priced with high resolving power	Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61

Utilizes a Greenough optical system	Brighter, higher resolution images
	Utilizes an advanced Galilean optical system

---