

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

# Olympus UPLFLN 60X Objective

See More by [Olympus](#)



Olympus UPLFLN 60X Objective

Stock **#86-822** **8 In Stock**

-

1

+

€4.225<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €4.225,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

**i** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Numéro de Modèle:                                                         |  |
| 1-U2B5312                                                                 |  |
| Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :<br>Focal Length: 180mm |  |
| Type:                                                                     |  |
| Microscope Objective                                                      |  |
| Style:                                                                    |  |
| Infinity Corrected                                                        |  |


|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Olympus                            | Fabricant:                                          |
| Propriétés physiques et mécaniques |                                                     |
| 0.44                               | Champ de Vision (mm):                               |
| 44.70                              | Longueur de Filetage Extérieur (mm):                |
| 31                                 | Diamètre Max. (mm):                                 |
| 156                                | Poids (g):                                          |
| Propriétés optiques                |                                                     |
| 0.11 - 0.23                        | Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm): |
| 3.00                               | Distance Focale FL (mm):                            |
| 60X                                | Grossissement:                                      |
| 0.90                               | Ouverture Numérique NA:                             |
| 0.36                               | Pouvoir de Résolution (µm):                         |
| 0.34                               | Profondeur de champ (µm):                           |
| 0.20                               | Distance de Travail (mm):                           |
| 380 - 900                          | Gamme de Longueur d'Onde (nm):                      |
| 26.5                               | Numéro de Champ:                                    |
| 45                                 | Parfocal Length (mm):                               |
| N/A                                | Liquide d'Immersion :                               |
| Filetage & montage                 |                                                     |
| RMS / 20.32mm x 36 TPI             | Filetage:                                           |
| Conformité réglementaire           |                                                     |
| Dispensé                           | RoHS 2015:                                          |
| Visionner                          | Certificate of Conformance:                         |
| Contains SVHC(s)                   | Reach 247:                                          |

## Description produit

- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Excellente transmission dans l'UV
- Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
- Autres [Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini](#) disponibles

Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont des objectifs polyvalents qui utilisent un traitement multi-couches avancé pour offrir d'excellentes images à champ plat, de l'UV à l'IR proche. Ces objectifs offrent un rapport signal-bruit élevé, une excellente résolution, et un contraste d'image élevé. Ils sont sont parfaits pour la microscopie à fond clair ou pour les observations de contraste interférentiel (DIC) de Nomarski, en plus de la microscopie à fond noir ou à fluorescence, ou des techniques de polarisation spécifiques. Les Objectifs Plan Fluorite d'Olympus sont disponibles avec un grossissement de 4X à 100X. Des ouvertures numériques élevées et des options d'immersion dans l'huile sont disponibles. D'autres [objectifs Olympus corrigés à l'infini](#) sont également proposés.

## Informations techniques





Using Olympus Objectives  
with C-Mount Cameras



|                             | Stock # | A    | B    | C   | D    | E    | F    | G   |
|-----------------------------|---------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| UPLFLN 4X                   | 86-817  | 27.9 | 2.8  | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 4.5 |
| UPLFLN 10X                  | 86-818  | 34.9 | 10.1 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 24.0 | 4.5 |
| UPLFLN 20X                  | 86-819  | 42.8 | 5.3  | 2.3 | 9.4  | 15.8 | 26.0 | 4.5 |
| UPLFLN 40X                  | 86-820  | 44.4 | 5.1  | 4.0 | 8.5  | 16.0 | 26.0 | 4.5 |
| UPLFLN 60X                  | 86-822  | 44.7 | 5.2  | 2.7 | 8.6  | 17.0 | 29.0 | 4.7 |
| UPLFLN 100X (Oil Immersion) | 86-823  | 44.7 | 5.5  | 3.0 | 7.0  | 17.2 | 28.0 | 4.5 |

