

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

# Détecteur de Puissance Thermo-Électrique de Coherent® 1098412 | 150 W, DB25

See More by [Coherent®](#)



Stock **#88-415** 17 In Stock

-

1

+

€1.495<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €1.495,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:

PM150-50C  
Coherent Part Number: 1098412

Type:

Meter required

Calibration Incertaine (%):

±1

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Gamme de Mode à Longue Impulsion (J):                |  |
| 1 - 150                                              |  |
| Méthode de Refroidissement:                          |  |
| Water/Air                                            |  |
| Densité de Puissance Max. (J/cm²):                   |  |
| 0.6 @ 1064nm, 10ns                                   |  |
| Mesureurs Compatibles:                               |  |
| #35-203, #12-393, #59-978, #88-411, #66-277, #88-412 |  |

Propriétés physiques et mécaniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Diamètre Zone Active (mm): |  |
| 50                         |  |

Propriétés optiques

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Longueur d'Onde de Calibration (nm): |  |
| 514                                  |  |
| Gamme de Longueur d'Onde (nm):       |  |
| 250 - 11000                          |  |
| Gamme de Longueur d'Onde (µm):       |  |
| 0.25 - 11                            |  |

Capteur

|            |  |
|------------|--|
| Capteur:   |  |
| Thermopile |  |

Electrical

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Puissance Intermittente Max., <5min (W):          |  |
| 80 (air-cooled)                                   |  |
| Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²): |  |
| 6                                                 |  |
| Power Range:                                      |  |
| 300mW - 150W                                      |  |

Connectivité matérielle & interfaçage

|                        |  |
|------------------------|--|
| Longueur du Câble (m): |  |
| 2.0                    |  |
| Interface:             |  |
| DB25                   |  |

Conformité réglementaire

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| RoHS 2015:                  |  |
| <a href="#">Conforme</a>    |  |
| Certificate of Conformance: |  |
| <a href="#">Visionner</a>   |  |

Description produit

- Résistance aux dommages supérieure
- Large gamme dynamique
- Certifiés ISO 17025

Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® sont des solutions idéales pour mesurer la puissance de lasers continus ou l'énergie de lasers pulsés. Les capteurs thermopiles fonctionnent en absorbant et en convertissant le rayonnement laser incident en chaleur, pour le faire ensuite circuler vers un dissipateur thermique. La différence de température entre l'absorbeur et le dissipateur thermique est convertie en signal électrique par une jonction thermocouplée. Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®, contrairement aux capteurs semi-conducteurs, ne saturent pas, et figurent une forte capacité de puissance et une réponse spectrale plate.