

[Afficher tous les 26 produits de la même famille.](#)

PL-D775-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Monochrome Camera (Recertifié 05-P)



Stock **#34-787-RCD-05P** RECERTIFIÉ **1 In Stock**

[Caméras similaires](#)

- 1 + €1.060⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.060,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
PL-D775-AF-ED	Numéro de Modèle:
Monochrome Camera	Type:
PL-D	Série de Caméras:

	Fabricant:
Pixelink	
Propriétés physiques et mécaniques	
	Dimensions (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)	
	Poids (g):
35.8	
Logement:	
Full	
Capteur	
	Taux d'Image (fps):
15.0000000000	
	Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9P031	
	Taille de Pixel, H x V (µm):
2.2 x 2.2	
	Pixels (H x V):
2,592 x 1,944	
	Aire Active, H x V (mm):
5.7 x 4.28	
	Profondeur de Pixel:
8/12 bit	
	Type d'Obturateur:
Rolling	
	Capteur:
Progressive Scan CMOS	
	Contrôle d'Exposition:
107µs - 2s	
	Type de Capteur:
1/2.5"	
	Gamme Dynamique (dB):
60	
	Tampon d'Image:
Not Specified	
	Résolution (MegaPixels):
5.0000000000	
	Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0	
Electrical	
	Consommation de Puissance (W):
Not Specified	
Connectivité matérielle & interfaçage	
	Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks	
	Alimentation d'Énergie:
Power over USB	
	Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	
	Interface:
USB 3.0	
	Orientation du Port d'Interface:
Back Panel	
	GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input	
	GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)	
Filetage & montage	
	Monture:
C-Mount	
	Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #34-949	
Environnement & durabilité	
	Température d'Utilisation (°C):
0 to +50	
	Température de Stockage (°C):
-45 to +85	
Conformité réglementaire	

Description produit

- Intégration parfaite des lentilles liquides
- Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
- Interface USB 3.0 facile à utiliser

Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixelINK® USB 3.0 permettent une intégration et un contrôle parfaits des lentilles liquides. En connectant directement la lentille liquide à la caméra, la caméra peut piloter et contrôler la lentille liquide sans avoir besoin d'un pilote séparé pour obtenir un contrôle rapide et continu de la mise au point. Grâce à ce système autofocus simple, ces caméras sont parfaites pour des applications haute vitesse telles que la lecture de codes-barres, l'inspection et les applications biomédicales. Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixelINK® USB 3.0 sont compatibles avec nos [Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC®](#) qui combinent des performances d'image haute résolution avec l'intégration d'une lentille liquide.

Pour commencer, choisissez une caméra et trouvez les options appropriées d'Objectif Cx à Lentille Liquide répertoriées dans la rubrique « Accessoires ». Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales de 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm et sont prêts à être montés sur les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixelINK® USB 3.0.

Remarque : Objectif d'imagerie à lentille liquide vendu séparément. Choisissez l'un des Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide.

Pixelink Capture est une application gratuite et conviviale fournie avec toutes les caméras Pixelink. Elle permet de capturer des images et des vidéos en temps réel grâce à une interface graphique intuitive. En revanche, le SDK Pixelink est une boîte à outils de développement complète pour Windows et Linux qui permet aux développeurs de créer des applications personnalisées avec un contrôle total de la caméra via C/C++, .NET ou Python. Le SDK est disponible en téléchargement à titre d'essai, ce qui permet aux utilisateurs d'évaluer ses capacités avant d'acheter une licence. Des liens vers les téléchargements de logiciels (SDK et Capture) sont disponibles sur les pages des produits individuels.