

TECHSPEC[®] Miroir de Première Surface de Monture C, Traitement Or Protégé



Stock **#36-153** 1 In Stock

-

1

+

€336^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€336,00 prix unitaire
Qté 5-9	€297,40 prix unitaire
Qté 10-25	€274,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
#45-520	Mirror Included:
Flat Mirror	Type:
First Surface Mirror	Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques	
38 x 38 x 50	Dimensions (mm):
±0.25	Tolérance Dimensionelle (mm):
Ground	Bords:
38.0	Longueur Tube d'Extension (mm):
Propriétés optiques	
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Float Glass	Substrat: □
60-40	Qualité de Surface:
R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Spécification du Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
700 - 10000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Filetage & montage	
C-Mount (1" x 32 TPI)	Type de Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Parfaits pour un Alignement de Précision
- Taille du Miroir: 35 x 35 mm
- Taille de la Monture: 38 x 38 x 50mm
- **Miroirs** et **Montures** disponibles séparément

Combinant notre miroir de première surface TECHSPEC® revêtu d'aluminium amélioré et de dimensions 35 x 35 x 3mm avec une monture compatible C, notre Miroir de Première Surface de Monture C peut s'intégrer facilement dans tout système optique grâce aux quatre trous filetés de monture C. La monture mesure 38mm de longueur, 38mm de largeur et 50mm de hauteur, et possède quatre ouvertures filetées femelles de 1-32 TPI. Un couvercle d'ouverture fileté est inclus pour fermer le port inutilisé. La base possède un trou taraudé de ¼-20 au centre pour être montée sur un support.

Informations techniques

