

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya R60 (600 nm) Traité VIS 0°, 25,4 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#36-305** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€49,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€49,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Position de Coupure λ_c (nm):
600±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
600.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.69
Numéro de Verre/Filtre: Hoya R60
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Couleur: Red
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 560
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25
Facteur de Réflexion P _d : 0.92
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <25
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner